


Fiche produit

Spécifications



Bornier terre Linergy - 2,5 mm² un niveau 1x2 à ressort - vert - jaune

NSYTRR23PE

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou De Composant	Bornier
Nom Abrégé D'Appareil	TRR
Type De Bornier	Terre de protection
Niveau Bornier	1
Mode D'Installation	Enclipsable
Section Transversale Nominale	2,5 mm ²
Longueur	60,5 mm
Couleur	Vert jaune
Quantité Du Lot	Jeu de 50

Complémentaires

Largeur	5,2 mm
Hauteur	36,5 mm
Mode De Raccordement	1 bornier à ressort: montant 2 bornier à ressort: en aval
Nombre De Connexions	3
Position Du Raccordement	Toit
Nombre D'Entrée Mesure	2
Section De Câble	0,08...4 mm ² , rigide 0,2...2,5 mm ² , souple avec embout de câble 0,08...2,5 mm ² , souple sans
Longueur De Dénudage Des Fils	10 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis plat Déconnexion: tournevis plat
Matière	Polyamide 6/6: boîtier d'isolation
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conforme à IEC 60093 10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résistance De Fuite	500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur0,8 mm conforme à UL 94
Poids Du Produit	11,58 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité Produit	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	VDE DNV ATEX LR IEC-Ex GL cURus EAC CSA
Tenue Diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température De Fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm
Largeur De L'Emballage 1	9 cm
Longueur De L'Emballage 1	27 cm
Poids De L'Emballage 1	11 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	5 cm
Largeur De L'Emballage 2	9 cm
Longueur De L'Emballage 2	27 cm
Poids De L'Emballage 2	586 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	400
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	5,096 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)
- ☒ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive RoHS Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises