

Fiche produit

Spécifications



INTERRUPTEUR géré Ethernet TCP/IP de base - ConneXium - 6TX/2FX - multimode

TCSES083F2CU0

Principales

Gamme De Produits	ConneXium
Type De Produit Ou De Composant	Interrupteur géré par Ethernet TCP/IP
Concept	Transparent Ready
Protocole De Port De Communication	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (protocole de redondance de média)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(s) câble en cuivre 100BASE-FX - 2 port(s) fibre optique
Nombre Maximum De Commutateurs En Cascade	Illimité
Cybersécurité	Contrôle d'accès basé sur les rôles

Complémentaires

Type De Connexion Intégrée	RJ45 blindée câble en cuivre Duplex SC fibre optique
Support De Transmission Du Médium	Câble à paire blindée torsadée CAT 5E pour fibre optique Fibre optique multimodale pour câble en cuivre
Distance De Câble Maximale Entre Les Appareils	100 m câble en cuivre
Longueur De Fibre Optique	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Affaiblissement	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Service Ethernet	Configuration via serveur Web Filtrage de multidiffusion Contrôle de flux de données Surveillance de trafic IGMP Interruptions SNMP et SYSLOG
Service Communication	TFTP Qualité du service (QoS) Port de surveillance Duplication de port (port mirroring)
Diagnostics En Fonctionnement	Contact signal Auto test
Nombre Maximum De Commutateur Dans Une Bague	50
Redondance	Anneau HiPER RSTP
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	12...24 V

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Limites De La Tension D'Alimentation	9,6...32 V c.c. SELV
Consommation D'Énergie	8 W
Raccordement Électrique	Connecteur débrochable 6 alimentation puissance
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Marquage	CE UL RCM
Fonction Disponible	Informations système
Signalisation Locale	Alimentations électriques P1 P2: 1 DEL en double couleur (vert/jaune) Erreur: 1 DEL (RED) Gestionnaire de cycle: 1 DEL en double couleur (vert/jaune) Réserve: 1 DEL (vert) Diagnostic du canal: 1 DEL en double couleur (vert/jaune) État de l'appareil
Sortie D'Alarme	1 contact sans tension 1 A
Fonction Alarme	Défaut de l'alimentation électrique État de la liaison de données Interrupteur de défaut Défaillance de l'anneau de redondance Interrupteur de défaut Configuration incorrecte Seuil de température
Système Câblage Ethernet	Commutateurs TF
Largeur	74 mm
Hauteur	131 mm
Profondeur	111 mm
Poids Du Produit	0,41 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	0...60 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation
Degré De Protection Ip	IP20
Directives	2014/35/EU - directive faible tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique
Normes	UL 508 EN/IEC 61131
Certifications Du Produit	CE UL RCM

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,300 cm
Poids De L'Emballage 1	596,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4

Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,742 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie