



kit de module Profibus DP - format standard - 400 mA à 5 V CC interne

TSXPBY100

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Fin de service le: 24 janv. 2021

⚠ Ventes limitées pour les services

Principales

Gamme De Produits	Profibus DP
Type De Produit Ou De Composant	Kit module Profibus DP V0
Composition Du Kit	Module serveur pour carte PCMCIA Coffret distribution en T commandant le raccord de dérivation du bus principal Carte Profibus DP PCMCIA avec son câble de connexion intégré (0,6 m)
Compatibilité Produit	Pour slot Atrium d'automate Pour PLC Premium
Type De Structure	Bus industriel

Complémentaires

Interface Physique	RS485
Méthode D'Accès	Maître classe 1 Maître classe 2
Mode De Transmission	NRZ
Support De Transmission Du Médium	câble paire torsadée blindé
Vitesse De Transmission	12 Mbit/s, 100 msans répéteur 12 Mbit/s, 400 mavec 3 répéteurs 9,6 kbit/s, 1200 msans répéteur 9,6 kbit/s, 4800 mavec 3 répéteurs
Nombre D'Esclaves	126
Nombre D'Entrées	3872
Nombre De Sorties	3872
Service Communication	Contrôler la configuration de l'esclave (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1 Gérer demande de surveillance (Global CONTROL et Get Master Diag) maître de classe 2 Pas de dialogue maître/maître maître de classe 2 Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 1 Gestion des message Profibus FMS non prise en charge maître de classe 2 Données E/S de l'esclave DP lecture/écriture maître de classe 1 Définir les paramètres esclaves (en procédure de mise sous tension) maître de classe 1 Transmettre les données de diagnostic de l'esclave maître de classe 1
Consommation Électrique	400 mA à 5 V CC interne alimentation
Format Du Module	Standard
Poids Du Produit	0,87 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	0...60 °C
-------------------------------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...70 °C
Humidité Relative	5...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	24,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	24,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,309 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,565 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------