

Fiche produit

Spécifications



Poste de commande, Harmony XALE, pour XB7 22mm, 1 bouton poussoir vert affleurant 40mm, plastique, gris, rappel par ressort, 1NO

XALE1011

Principales

Gamme De Produits	Harmony XALE
Type De Produit Ou De Composant	Poste de commande complet
Nom Abrégé D'Appareil	XALE
Destination Du Produit	Pour unités de signalisation et de contrôle XB7 Ø 22 mm
Application De La Boîte Pendante	Une fonction
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris clair (RAL 7035)
Couleur Du Capot	Gris clair (RAL 7035)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Degré De Protection Ip	IP54 conforme à IEC 60529
Composition De Poste De Commande	1 bouton-poussoir encastré, vert, rappel de ressort 1 "F"
Fonctionnement Des Contacts	À action dépendante

Complémentaires

Entrée De Câble	2 masques, capacité de serrage: 16 mm 4 débouchures pour ISO M20
Poids Du Produit	0,1 kg
Marquage	CE
Ouverture Positive	Sans
Protection Contre Les Courts-Circuits	4 A fusible à cartouche type gG conforme à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	250 V (degré de pollution 3) conforme à EN/IEC 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV conforme à EN/IEC 60947-1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	0,1 A à 250 V, DC-13, R300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 0,22 A à 125 V, DC-13, R300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 0,3 A à 240 V, AC-14, D300 conforme à EN/IEC 60947-5-1 0,6 A à 120 V, AC-14, D300 conforme à EN/IEC 60947-5-1
Fiabilité Électrique Iec 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ à 17 V et 5 mA conforme à IEC 60947-5-4

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-25...55 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conforme à IEC 60536

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ik	IK05 conforming to EN 50102
Normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 62208 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	10 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,4 cm
Poids De L'Emballage 1	111 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	3,314 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie