

Fiche produit

Spécifications



Bornier intermédiaire Linergy - 4 mm² 32 A un niveau 1x1 à vis - gris

NSYTRV42

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou De Composant	Bornier
Nom Abrégé D'Appareil	TRV
Catégorie D'Accessoire, D'Élément Séparé	Accessoire de raccordement
Type De Bornier	Traversant
Niveau Bornier	1
Mode D'Installation	Enclipsable
Section Transversale Nominale	4 mm ²
Longueur	47,7 mm
Couleur	Gris
Quantité Du Lot	Jeu de 50

Complémentaires

Largeur	6,2 mm
Hauteur	47,5 mm
Mode De Raccordement	1 bornier à vis: montant (M3) 1 bornier à vis: en aval (M3)
Nombre De Connexions	2
Position Du Raccordement	De côté
Nombre D'Entrée Mesure	2
Section De Câble	0,14...6 mm ² , rigide câble avec extrémité de câble 0,2...4 mm ² , souple câble avec extrémité de câble 0,2...6 mm ² , rigide câble sans extrémité de câble 0,2...6 mm ² , souple câble sans extrémité de câble
Couple De Serrage	0,6...0,8 N.m
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Type D'Outil	Raccordement: tournevis Déconnexion: tournevis
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	1000 V conforme à EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[In] Courant Assigné D'Emploi	32 A conforme à EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A conforme à ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 A cURus
Matière	Polyamide 6/6: boîtier d'isolation Alliage contenant du cuivre étamé: connecteur et vis Alliage contenant du cuivre étamé: branchement commun Alliage au chrome-nickel: ressort
Perte Diélectrique	0,01 à 1 MHz conforme à IEC 60250 0,01 à 1 MHz conforme à VDE 0303-T4
Constante Diélectrique	3,7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conforme à IEC 60093 10000 MΩ.m conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Surface	1000 GΩ conforme à IEC 60093 1000 GΩ conforme à VDE 0303-T30
Résistance De Fuite	500 CTI (> 400 kB) conforme à IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme à VDE 0303-T30
Tenue À La Flamme	V0, épaisseur 0,8 mm conforme à UL 94
Poids Du Produit	9,4 g
Compatibilité De Gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité Produit	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications Du Produit	cURus VDE IEC-Ex ATEX GL EAC LR CSA DNV
Tenue Diélectrique	1000 V conforme à IEC 60243-1
Température De Fonctionnement	-40...130 °C conforme à IEC 60216-1 -40...130 °C conforme à VDE 0304-T21

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,006 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,800 cm
Poids De L'Emballage 1	9,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	6,000 cm

Longueur De L'Emballage 2	32,000 cm
Poids De L'Emballage 2	478,000 g
Type D'Emballage 3	S06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	10400
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	108,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises