

Fiche produit

Spécifications



Resi9 Disjoncteur modulaire 2P 16A 400V Courbe C Pouvoir de coupure=3000A

R9F64216

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MCB
Type De Produit Ou De Composant	Disjoncteur miniature
Application De L'Appareil	Distribution
Description Des Pôles	2P
Nombre De Pôles Protégés	2
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A à 30 °C
Type De Réseau	C.a.
Technologie De Déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe De Déclenchement	C
Pouvoir De Coupure	3000 A Icn à 230 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications Du Produit	CEBEC

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Limite De Déclenchement Magnétique	5...10 x In
Classe De Limitation	3 conforme à EN/IEC 60898-1
[UI] Tension Assignée D'Isolement	440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV
Type De Commande	Touche à bascule
Signalisation Locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode D'Installation	Enclipsable
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Du Bloc De Distribution Et Du Peigne	Bas: biconnect
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Poids Du Produit	0,211 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc
Durée De Vie Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Description Des Verrouillages Optionnels	Cadenas sur position OFF
Mode De Raccordement	Bornes type tunnel (bas) - <= 16 mm² - souple Bornes type tunnel (bas) - <= 25 mm² - rigide Bornes type tunnel (haut) - <= 25 mm² - rigide Bornes type tunnel (haut) - <= 16 mm² - souple
Couple De Serrage	2 N.m

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau De Pollution	2 conforme à EN/IEC 60898-1
Catégorie De Surtension	III
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	209 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	8,3 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,3 cm
Longueur De L'Emballage 2	23,1 cm
Poids De L'Emballage 2	1,328 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	16,423 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Matériaux À Faible Impact Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

56

✓

Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui

✓

Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

