

Fiche produit

Spécifications



voyant carré Ø 16 - IP 65 - blanc -
DEL intégrée - 12 V - cosses

XB6ECV1JP

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 janv. 2021

! Fin de service le: 5 nov. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	Harmony XB6E
Type De Produit Ou De Composant	Veilleuse monolithique
Nom Abrégé D'Appareil	XB6E
Matière De La Collerete	Plastique
Diamètre De Fixation	16 mm
Vente Par Quantité Indivisible	5
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Carré
Couleur De Cabochon/Opérateur Ou Lentille	Blanc
Source Lumineuse	DEL integral
Alimentation Du Bloc Lumineux	Directe
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	12 V c.c. polarisé

Complémentaires

Poids Du Produit	0,006 kg
Catégorie De Surtension	II conforme à IEC 60536
Position De Montage	Position quelconque
Marquage	CE
Mode De Raccordement	Faston isolé 2,8 x 0,5 mm Bornes à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19 Prise de connecteur rapide
Couple De Serrage	0,6...1 N.m
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	250 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV conforme à IEC 60947-1
Type De Signalisation	Permanent
Consommation Électrique	10 mA
Durée Utile	30000 H

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-10...55 °C
Degré De Protection Ip	IP65 conforme à IEC 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	JIS C 852
	CSA C22.2 No 14
	UL 508
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	JIS C8201-5-1
Certifications Du Produit	JIS C8201-1
	cURus
	CCC
Tenue Aux Vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie