

Fiche produit

Spécifications



Batterie de condensateur automatiques PowerLogic PFC, 009kvar avec disjoncteur d'entrée xxB 400V 50Hz

VLVAW0N03501AA

Principales

Tension Du Réseau	400 V c.a. 50 Hz 415 V c.a. 50 Hz
Puissance Réactive	9 kvar
Mode Opérateur	Automatique
Gamme	PowerLogic
Nom Abrégé D'Appareil	rampe de condensateur automatique
Type De Produit Ou De Composant	Batterie de condensateurs

Complémentaires

Niveau De Pollution Du Réseau	Peu pollué
[Gh/Sn] Taux De Pollution Harmonique	15...25 %
[Thdu] Distorsion Totale De La Tension Harmonique	3...4 %
Puissance Par Gradin	3 kvar
Composition Des Gradins	3 + 6.25
Emplacement Du Raccordement	Bas
Type De Régulateur	PowerLogic PFC Controller VPL6
Technologie De Condensateur	PowerLogic PFC Capacitor
Description Des Pôles	3P
Tolérance Sur La Valeur De La Capacité	- 5 % à 10 %
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
Tension Maximale Admissible	1.1 x Un (8 heures sur 24 heures) conforme à IEC 60831
Courant Permanent Maximal [Imp]	Condensateur: 1.8 x In à 480 V conforme à IEC 60831 Batterie: 1.43 x In à 400 V conforme à EN 61439-2 Batterie: 1.19 x In à 415 V conforme à EN 61439-2
Protection De L'Arrivée Principale	Protection disjoncteur
Pouvoir De Coupure	Icu 15 kA
Température De L'Air Ambiant Pour Le Stockage	Surcharge: harmonic control from PowerLogic PFC Controller Court-circuit: principal disjoncteur
Accessibilité	Avant
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids Maximum	57 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	650 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	250 mm
Équipement Fournit	Transformateur auxiliaire
Tension Transformateur Interne	400/230 V - 100 VA
Fonction Disponible	Contact d'alarme Borniers de délestage mode génératrice

Environnement

Normes	EN 61439-2 IEC 61921 EN 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA CE EAC
Emplacement De Montage	Intérieur
Degré De Protection Ip	Environnement: IP31 Sécurité: IPxx B
Degré De Protection Ik	IK10
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m
Température De Fonctionnement	-5...45 °C
Température Ambiante Moyenne En Fonctionnement	35 °C (annuel) 45 °C (sur 24 heures)

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	82,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	60,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	80,0 cm
Poids De L'Emballage 1	24,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.