

Fiche produit

Spécifications



bouton-poussoir pour environnement sévère - noir - avec marquage

ZB4BC28001

Principales

Gamme De Produits	Harmony XB4
Type De Produit Ou De Composant	Tête de bouton-poussoir
Nom Abrégé D'Appareil	ZB4
Matière De La Collerete	Métal plaqué chrome
Type De Tête	Normes
Diamètre De Fixation	22,5 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Couleur De Cabochon/Opérateur Ou Lentille	Noir

Complémentaires

Largeur Hors Tout Cao	37 mm
Hauteur Hors Tout Cao	18,5 mm
Profondeur Hors Tout Cao	37 mm
Poids Du Produit	0,036 kg
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe I conforme à IEC 61140
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Appareil De Commande	rappel de ressort
Profil Du Dispositif De Commande	Noir encastré, type H001 (blanc)
Information Suppl Opérateur	Montage vertical
Durée De Vie Mécanique	10000000 cycle
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27
Groupe Principal	Environnement rude
Groupe De Produit	Affleurant marqué type H001
Marquage	Type H001
Couleur Du Marquage	Blanc
Code De Composition Électrique	C1 pour <9 contacts utilisant unique blocs in montage avant C2 pour <9 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Température De Fonctionnement	-40...70 °C
Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529 IP69K IP67 IP69
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 4 conforme à UL 508 NEMA 13 NEMA 12
Tenue Au Nettoyeur Haute Pression	90 Pa à 82,5 °C
Degré De Protection Ik	IK06 conforming to IEC 62262
Normes	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 UL 508
Certifications Du Produit	CSA CE UL

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,000 cm
Poids De L'Emballage 1	32,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)