

# Fiche produit

Spécifications



voyant carré Ø 16 - IP 65 - vert -  
DEL intégrée - 12 V - cosses

XB6ECV3JP

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 oct. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

## Principales

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Gamme De Produits                            | Harmony XB6E           |
| Type De Produit Ou De Composant              | Veilleuse monolithique |
| Nom Abrégé D'Appareil                        | XB6E                   |
| Matière De La Collerete                      | Plastique              |
| Diamètre De Fixation                         | 16 mm                  |
| Vente Par Quantité Indivisible               | 5                      |
| Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation | Carré                  |
| Couleur De Cabochon/Opérateur Ou Lentille    | Vert                   |
| Source Lumineuse                             | DEL integral           |
| Alimentation Du Bloc Lumineux                | Directe                |
| [Us] Tension Assignée D'Alimentation         | 12 V c.c. polarisé     |

## Complémentaires

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids Du Produit                           | 0,006 kg                                                                                                            |
| Catégorie De Surtension                    | II conforme à IEC 60536                                                                                             |
| Position De Montage                        | Position quelconque                                                                                                 |
| Marquage                                   | CE                                                                                                                  |
| Mode De Raccordement                       | Faston isolé 2,8 x 0,5 mm<br>Bornes à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19<br>Prise de connecteur rapide |
| Couple De Serrage                          | 0,6...1 N.m                                                                                                         |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément          | 250 V (degré de pollution 3) conforme à IEC 60947-1                                                                 |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs | 2,5 kV conforme à IEC 60947-1                                                                                       |
| Type De Signalisation                      | Permanent                                                                                                           |
| Consommation Électrique                    | 10 mA                                                                                                               |
| Durée Utile                                | 30000 H                                                                                                             |

## Environnement

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -40...70 °C               |
| Température De Fonctionnement         | -10...55 °C               |
| Degré De Protection Ip                | IP65 conforme à IEC 60529 |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                     | JIS C8201-5-1<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Certifications Du Produit  | cURus<br>CCC                                                                                           |
| Tenue Aux Vibrations       | 1 mm (f= 10...55 Hz) conforme à IEC 60068-2-6                                                          |
| Tenue Aux Chocs Mécaniques | 10 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27                     |

Développement durable



Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |