



miniatuur stroomonderbreker - C60N - 1 pool - 30 A - D-curve

17427

Niet meer leverbaar sinds: 19 nov 2020

Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Multi 9
Productnaam	Multi 9 C60
Type Product Of Component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte Naam Apparaat	C60 UL1077
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving Polen	1P
Aantal Beveiligde Polen	1
[In] Nominale Stroom	30 A bij 25 °C
Type Net	DC AC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	D
Uitschakelvermogen	10 kA Icu bij 240 V AC conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 240 V AC conform GB 14048.2 5 kA lucht bij 277 V AC conform UL 1077 10 kA lucht bij 240 V AC conform UL 1077 10 kA lucht bij 65 V DC conform UL 1077 3 kA Icu bij 415 V AC conform EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 60 V DC conform EN/IEC 60947-2 3 kA Icu bij 415 V AC conform GB 14048.2 10 kA Icu bij 60 V DC conform GB 14048.2 5 kA lucht bij 277 V AC conform CSA C22.2 No 235 10 kA lucht bij 240 V AC conform CSA C22.2 No 235 10 kA lucht bij 65 V DC conform CSA C22.2 No 235
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform EN/IEC 60947-2

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	415 V AC 240 V AC 60 V DC
Magnetische Uitschakellimiet	12 x In +/- 20 % AC 17 x In +/- 20 % DC
Begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60947-2
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V AC conform EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform EN/IEC 60947-2
Contacpositietindicatie	Ja

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Type Bediening	Omschakelen
Lokale Signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Stap Van 9 Mm	2
Hoogte	81 mm
Breedte	18 mm
Diepte	73 mm
Nettogewicht	0,11 kg
Kleur	Grijs
Mechanische Levensduur	20000 cycli
Elektrische Levensduur	10000 cycli
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)2,5...35 mm² (AWG 14...AWG 2) - stijve
Draadstriplengte	14 mm for boven- of onderkant connection
Aandraaimoment	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Normen	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Productcertificaten	UR CSA CCC IEC
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	3 conform EN/IEC 60947-2
Overspanningscategorie	IV
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-30...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8,8 cm
Package 1 Weight	126 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij	
 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
 Halogeenvrij Product	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.