

Productinformatieblad

Specificaties



modulaire automaat Multi 9 - C60H - enkelpolig - 50 A - curve B

24706

! Niet meer leverbaar sinds: 17 jul 2020

! Einde gebruik op: 5 nov 2020

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	C60
Gamma	Multi 9
Productnaam	C60
Type Product Of Component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte Naam Apparaat	C60H
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving Polen	1P
Aantal Beveiligde Polen	1
[In] Nominale Stroom	50 A bij 30 °C
Type Net	AC DC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	B
Uitschakelvermogen	30 kA Icu bij 130 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 15 kA Icu bij 230...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bij 60 V DC 1P conform EN/IEC 60947-2 4 kA Icu bij 400...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 10000 A Icn bij 230/400 V AC 50/60 Hz conform EN 60898
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform IEC 60947-2

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz 230/400 V AC 50/60 Hz
Magnetische Uitschakellimiet	3...5 x In
[Ics] Nominaal Service Kortsluitvermogen	7,5 kA conform EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 2 kA conform EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 25 kA conform EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz 7500 A conform EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
Begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60947-2
Contacpositietindicatie	Ja
Type Bediening	Omschakelen
Lokale Signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	NEE
Stap Van 9 Mm	2
Hoogte	81 mm
Breedte	18 mm
Diepte	73 mm
Nettogewicht	0,12 kg
Mechanische Levensduur	20000 cycli
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen25 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen35 mm² stijve
Aandraaimoment	Vermogenskring: 3,5 N.m bovenzijde 3,5 N.m onderkant
Compatibiliteit Product	C60 toebehoren C60 hulp

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-2 EN 60898
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,1 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	121,601 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.