

Fiche produit

Spécifications



lampe tour 60 mm 24..240 V DEL fixe - rouge

XVC6B1K

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 14 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produits	Harmony XVC6
Type De Produit Ou De Composant	Balise monolithique précâblée complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	1 unité lumineuse
Signalisation Sonore	Sans
Diamètre De Fixation	60 mm
Nom De Composant	XVC
Source Lumineuse	LED permanent RED
[Us] Tension Assignée D'Alimentation	24 V
Type De Circuit D'Alimentation	C.a./c.c.

Complémentaires

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94HB): couvercle supérieur
Montage Du Produit	Sur la base
Section De Câble	0,33 mm²
Jauge Awg	AWG 22
Longueur De Câble	850 mm
Marquage	CE
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	0,8 kV
Consommation Électrique	25 mA
Fréquence De Clignotement	1 Hz
Poids Du Produit	0,2 kg
Hauteur	120,8 mm

Environnement

Normes	EN/IEC 61000-6-2 EN/IEC 61000-6-3 EN/IEC 61000-6-4
Certifications Du Produit	UL
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...70 °C

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De Fonctionnement	-10...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conforme à EN/IEC 61140
Degré De Protection Ip	IP54 installation de surface plate conforme à EN/IEC 60529

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)