

Fiche produit

Spécifications



tête pour bouton-poussoir lumineux - Ø 22 - vert

ZB5AW33

Principales

Gamme De Produits	Harmony XB5
Type De Produit Ou De Composant	Tête de bouton-poussoir lumineux
Nom Abrégé D'Appareil	ZB5
Compatibilité Produit	BA 9s
Matière De La Collerete	Plastique gris foncé
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	1
Type De Tête	Normes
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Appareil De Commande	rappel de ressort
Profil Du Dispositif De Commande	Vert encastré, sans marquage
Information Suppl Opérateur	Avec lentille normale

Complémentaires

Largeur Hors Tout Cao	29 mm
Hauteur Hors Tout Cao	29 mm
Profondeur Hors Tout Cao	32 mm
Poids Du Produit	0,018 kg
Tenue Au Nettoyeur Haute Pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Durée De Vie Mécanique	10000000 cycle
Groupe Principal	Bouton-poussoir lumin.
Groupe De Produit	Flush push BA9s
Nom De La Station	XALD découpes 1...5 XALK découpes 2...5
Couleur De Cabochon/Opérateur Ou Lentille	Vert
Marquage	Sans marquage
Code De Composition Électrique	M7 pour <6 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec BA 9s M8 pour <6 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant avec BA 9s M9 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec BA 9s et transformateur MF2 pour <2 contacts utilisant unique blocs in montage avant avec BA 9s
Présentation Du Produit	Sous-ensembles de base

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-40...55 °C
Catégorie De Surtension	Classe II conforme à IEC 60536
Degré De Protection Ip	IP66 conforme à IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Degré De Protection Ik	IK05 conforming to IEC 62262
Normes	IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA BV UL listed
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoidale conforme à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoidale conforme à IEC 60068-2-27

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,4 cm
Poids De L'Emballage 1	18,0 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	1,062 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie