

Productinformatieblad

Specificaties



Vigi iC60 - aardlek hulpblok - 2P - 25A - 30mA - AC type

A9Q11225

Hoofdkenmerken

Gamma	Acti 9
Type Product Of Component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte Naam Apparaat	Vigi iC60
Beschrijving Polen	2P
[In] Nominale Stroom	25 A
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Type Aardlekbeveiliging	Type AC
Type Net	AC
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-1 230...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 61009-2-1
Normen	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Stap Van 9 Mm	3

Complementaire kenmerken

Locatie Eenheid In Systeem	Uitgang
Technologie Uitschakeling Differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-2
Bereik Compatibiliteit	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit Product	Enkelvoudige klem
Lokale Signalering	Uitschakelindicator
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	DIN-rail
Elektrische Aansluiting Op Mcb	Plug in
Verdeelblok	Onder: JA
Hoogte	91 mm
Breedte	27 mm
Diepte	73,5 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Nettogewicht	0,165 kg
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm² stijve zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel zonder kabelhuls Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...16 mm² flexibel met kabelhuls
Draadstriplengte	14 mm for onder connection
Aandraaimoment	2 N.m onder

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	149,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,445 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	216
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	44,708 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)



Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist