

Productinformatieblad

Specificaties



modulaire automaat Multi 9- C60L - 2 polen - 3 A - curve K

25481

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	C60
Gamma	Multi 9
Productnaam	C60
Type Product Of Component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte Naam Apparaat	C60L
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving Polen	2P
Aantal Beveiligde Polen	2
[In] Nominale Stroom	3 A bij 40 °C
Type Net	DC AC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	K
Uitschakelvermogen	20 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 230...240 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 25 kA Icu bij 400...415 V AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60947-2 30 kA Icu bij 125 V DC 2P conform EN/IEC 60947-2 50 kA Icu bij 125 V DC 3P conform EN/IEC 60947-2 60 kA Icu bij <= 250 V DC 4P conform EN/IEC 60947-2
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform IEC 60947-2

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
Magnetische Uitschakellimiet	10...14 x In
[Ics] Nominaal Service Kortsluitvermogen	10 kA conform EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 25 kA conform EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 12,5 kA conform EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
Begrenzingsklasse	3 conform EN/IEC 60947-2
Contacpositietindicatie	Ja
Type Bediening	Omschakelen
Lokale Signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Opklikbaar

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	NEE
Stap Van 9 Mm	4
Hoogte	81 mm
Breedte	36 mm
Diepte	73 mm
Nettogewicht	0,24 kg
Mechanische Levensduur	20000 cycli
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen16 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen25 mm² stijve
Aandraaimoment	Vermogenskring: 2 N.m bovenzijde 2 N.m onderkant
Differentieelfunctie	Apart blok
Compatibiliteit Product	C60 hulp C60 toebehoren

Omgeving

Normen	EN/IEC 60947-2 EN 60898
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	221 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen En Kabels

Reach-Regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Voldoet aan vrijstellingen

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.

Weee

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.