

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 iCT contactor 63 A 2NO 24V 50Hz

A9C20162

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti9 iCT
Type Product Of Component	Contactor
Korte Naam Apparaat	iCT
Apparaattoepassing	Motor-verwarming-verlichting
Kolom	2P
Ie Toegekende Bedrijfstrom	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Samenstelling Poolcontact	2 NO
Type Net	AC
Type Bediening	Afstandsbediening
[Uc] Spanning Stuurkring	24 V AC 50 Hz

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	250 V AC 50 Hz
Max. Vermogen	1,6 W bij 250 V AC
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	4 kV
Type Controlesignaal	Onderhouden
Schakelfrequentie	100 schakeloperaties/dag
Lokale Signalering	Werkingsindicatielampje
Hold-In Stroomverbruik In Va	4,6 VA
Inschakelstroom In Va	34 VA
Montagemodus	Opklikbaar
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Stap Van 9 Mm	4
Hoogte	85 mm
Breedte	36 mm
Diepte	68,5 mm
Kleur	Wit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Mechanische Levensduur	1000000 cycli
Elektrische Levensduur	100000 cycli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cycli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cycli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Aansluitingen - Klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5...2,5 mm² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...16 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 6...25 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5...2,5 mm² flexibel
Aandraaimoment	Stuurkring: 0,8 N.m Vermogenskring: 3,5 N.m
Compatibiliteit Product	IACt IACs IACt IACp
Compatibiliteitscode	ICT
Marktsegment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

Normen	IEC/EN 61095
Geluidsniveau	30 dB
Warmteafvoer	1,6 W bij 50/60 Hz
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Vervuilingsgraad	2
Tropicalisatie	2 conform EN 60947-4-1 2 conform EN 61095 2 conform IEC 1095
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	11,400 cm
Package 1 Length	12,200 cm
Package 1 Weight	258,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	11,500 cm
Package 2 Width	12,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm

Package 2 Weight	1,620 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,188 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist