

Productinformatieblad

Specificaties



teleruptor TL - 4 polen - 4 NO - 16 A - spoel 230/240 V 50/60Hz

A9C30814

Hoofdkenmerken

Productgamma	Acti9
Productnaam	Acti9 iTL
Type Product Of Component	Impulsrelais
Korte Naam Apparaat	iTL
Apparaattoepassing	Standaard
Kolom	4P
Samenstelling Poolcontact	4 NO
[In] Nominale Stroom	16 A
Type Net	AC
[Uc] Spanning Stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz
Type Bediening	Afstands- en handbediening
Type Controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type Afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Lokale Signalering	AAN/UIT indicatie
Montagemodus	Vast
Montagesteun	DIN-rail
Stap Van 9 Mm	4
Hoogte	84 mm
Breedte	36 mm
Diepte	60 mm
Elektrische Levensduur	AC-21: 200000 cycli AC-22: 100000 cycli

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aansluitingen - Klemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijve Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm² stijve met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijve Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² stijve met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel met kopring
Draadstriplengte	11 mm
Aandraaimoment	1 N.m
Bereik Compatibiliteit	Acti 9 iATeT Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

Omgeving

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Productcertificeringen	GOST CCC
Kwaliteitslabels	KEMA CEBEC NF VDE IMQ
Geluidsniveau	60 dB
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529 (bij openen) IP40 conform IEC 60529 (in behuizing)
Vervuilingsgraad	3
Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-20...50 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	218,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	2,92 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm

Package 2 Weight	1,355 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,76 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist