

Specificaties



E3SUPS10K3IB1

Levertijd Verzending in de regel binnen 6 weken

Hoofdingangsspanning	400 V 3 fases
Andere Ingangsspanning	380 V 415 V
Secundaire Spanning	230 V
Andere Uitgangsspanning	220 V 240 V
Nominaal Vermogen In W	10 kW
Nominaal Vermogen In Va	10 kVA
Meegeleverde Apparatuur	Stoffilter Installatiehandleiding

Efficiëntie	View Efficiency Graph
Batterijtype	VRLA
Batterijspanning	240 V
Maximale Kortsluitstroom	10 kA
Aantal Door Batterij Gevulde Sleuven	1
Aantal Batterijvrije Sleuven	2
Type Scheidingseenheid	+/- 198 V DC

Kleur	Wit (RAL 9003)
Hoogte	140 cm
Breedte	38 cm
Diepte	90,7 cm
Nettogewicht	157 kg
Variante Optie	Yes

Maximale Ingangsstroom	18 A
------------------------	------

Harmonische Vervorming Input	Minder dan 4% bij volledige belasting.
Ingangsarbeidsfactor Bij Volledige Belasting	0,99
Limieten Ingangsspanning	304...477V
Netfrequentie	45...65 Hz

Uitgang

Maximaal Configureerbaar Vermogen In Va	10 kVA
Maximaal Configureerbaar Vermogen In W	10 kW
Uitgangsfunctie	50 Hz sync naar netvoeding 60 Hz sync naar netvoeding
Harmonische Vervorming	Minder dan 3%
Uitgangsniveau	< 5.5% at 100% non-linear load
Uitgang Overbelastingsbeveiliging	10 minuten bij 125% en 60 seconden bij 150%
Tolerantie Outputspanning	+/-1,5%
Gebruikersinterface	Dubbele conversie online
Bijkomende Informatie	Het UPS-gewicht is exclusief het batterijgewicht.
Amplitudefactor	3:1

Conformiteit

Productcertificeringen	CE EAC RCM
------------------------	------------------

Milieu

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0...40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Werkingshoogte	0...3281 Voet
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-15...40 °C
Grenzen Voedingsspanning	0...95 % niet-condenserend
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	60 dBA
Warmteverspreiding	516 W
Ip-Beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	101,4 cm
Package 1 Length	56,3 cm
Package 1 Weight	76,2 kg

Contractuële waarborg

Garantie	1 jaar on-site reparatie of vervanging met geautoriseerde Start-UP
----------	--

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur