

Specificaties



G35T15K3I3B4S

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 5 jul 2021

⚠ Einde gebruik op: 18 okt 2023

⚠ Stopgezet

Levertijd Verzending meestal binnen 2 weken

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Nominaal Vermogen In W	12000 W
Nominaal Vermogen In Va	15000 VA
Uitgangsstroom	Vast snoer 3-draads (H N + E) 1
Aansluitingen - Klemmen	1 schroefklemmen
Batterijtype	Loodbatterij
Meegeleverde Apparatuur	Batterijmodules verzonden Steunen met schroefbevestiging CD met software Installatiehandleiding Netwerkbeheerkaart Stroommodules worden verzonden Smart UPS signalering RS-232 kabel Start-up service Gebruiksaanwijzing

Runtime	View Runtime Graph
Efficiëntie	View Efficiency Graph
Aantal Door Batterij Gevulde Sleuven	3
Aantal Batterijvrije Sleuven	1
Oplaadtijd Batterij	5 H
Batterijspanning	+/- 192 V (gesplitste batterij verwezen naar nulleider)
Type Scheidingseenheid	+/- 154 V
Max. Stroomontlading	109,6 A
Batterijstroom In Vah	10 minuten bij 125% en 60 seconden bij 150%

Levensduur Batterijen	1482 W nominaal
Batterijformaat	7424 VAh runtime
Batterijlevensduur	3...5 Year
Inbedrijfstellingsinterface	De geschatte runtimes zijn gebaseerd op gegevens van de leverancier van de accu, onder kenmerkende omgevingsomstandigheden, zonder elektrische invoer en gelijkmatige PF = 0,8-uitvoer.
Uitgebreide Runtime	0

Algemeen

Aantal Vrije Sleuven Van Stroommodule	0
Aantal Door Stroommodule Gevulde Sleuven	0
Protocol Van Redundantiepoort Communicatie	No

Fysisch

Hoogte	149,1 cm
Breedte	52,3 cm
Diepte	83,8 cm
Nettogewicht	564 kg
Montagevoorkeur	No preference
Variante Optie	No

Ingang

Netfrequentie	40...70 Hz auto-meting
Aantal Inputs/Outputs	1 vast snoer 5-draads (3P + N + E)
Limieten Ingangsspanning	340...460V aanpasbaar 400 V 304...477V
Maximale Ingangsstroom	20 A
Vermogen Schakelstroom	25 A
Harmonische Vervorming Input	Minder dan 3% bij volledige belasting.
Beveiligingstype Input	3-polige vermogensschakelaar
Inschakelstroom	200 A-piek
Belastingsvermogensfactor	0,5 voorijlend tot 0,5 naijlend
Input Power Factor At Full Load	0,98

Uitgang

Maximaal Configureerbaar Vermogen In W	12000 W
Harmonische Vervorming	Minder dan 5%
Uitgangsfunctie	47...53 Hz voor 50 Hz nominaal sync naar netvoeding 50 Hz +/- 0.1 % voor 50 Hz nominaal niet gesynchroniseerd
Amplitudefactor	Onbeperkt
Wave Type	Sinusgolf
Tolerantie Outputspanning	+/- 5% statisch en 100% getrapte belasting
Uitgangsniveau	< 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load

Uitgang Overbelastingsbeveiliging	10 minuten bij 125% en 60 seconden bij 150%
Vereiste Beveiliging Tegen Uitgangsstroom	75 A
Tolerantie Bypassspanning	Ingebouwde serviceomloop Ingebouwde statische bypass
Efficiëntie	95 % (batterijwerking)
Maximaal Configureerbaar Vermogen In Va	15000 VA

Conformiteit

Productcertificeringen	CE
Normen	EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001: VFI-SS-111

Milieu

Omgevingstemperatuur Bij Werking	0...40 °C
Relatieve Vochtigheid	0...95 %
Werkingshoogte	0...3333 Voet
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-15...45 °C
Grenzen Voedingsspanning	0...95 %
Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Geluidsniveau	51.3 dBA
Warmteverspreiding	1965 Btu/h
Ip-Beschermingsgraad	IP51

Communicatie- en beheer

Vrije Slotposities	0
Detectiezone Aanwezigheid	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarmfunctie	Multifunctionele LCD-status en besturingsconsole
Noodstroom Uit	Ja

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	164,3 cm
Package 1 Width	106,2 cm
Package 1 Length	65 cm
Package 1 Weight	595 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU
