

Productinformatieblad

Specificaties



miniaturcircuitonderbreker - C60H - 1 pool - 5 A - C-curve

A9N61505

Hoofdkenmerken

Gamma	Acti9
Productnaam	Acti 9 C60H-DC
Type Product Of Component	Miniatuur vermogensschakelaar
Korte Naam Apparaat	C60H-DC
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving Polen	1P
Aantal Beveiligde Polen	1
[In] Nominale Stroom	5 A bij 25 °C
Type Net	DC
Technologie Uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Uitschakelcurve	C
Uitschakelvermogen	10 kA Icu bij 220 V DC conform EN 60947-2 10 kA Icu bij 220 V DC conform IEC 60947-2 6 kA Icu bij 250 V DC conform EN 60947-2 6 kA Icu bij 250 V DC conform IEC 60947-2 20 kA Icu bij 110 V DC conform EN 60947-2 20 kA Icu bij 110 V DC conform IEC 60947-2
Gebruikscategorie	Categorie A conform EN 60947-2 Categorie A conform IEC 60947-2
Geschiktheid Voor Isolatie	Ja conform IEC 60947-2 Ja conform EN 60947-2

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	250 V DC
[Ics] Nominaal Service Kortsluitvermogen	15 kA 75 % conform EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % conform EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % conform EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % conform IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V DC conform IEC 60947-2 500 V DC conform EN 60947-2
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform EN 60947-2 6 kV conform IEC 60947-2
Contacpositietindicatie	Ja
Type Bediening	Omschakelen
Lokale Signalering	AAN/UIT indicatie

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagemodus	Vast
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Verdeelblok	Boven- of onderkant: standaard
Stap Van 9 Mm	2
Nettogewicht	0,128 kg
Kleur	Wit
Mechanische Levensduur	20000 cycli
Elektrische Levensduur	3000 cycli L/R = 2 ms
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Beschrijving Vergrendelingsopties	In positie U
Aandraaimoment	Vermogenskring: 2,5 N.m boven- of onderkant
Differentieelfunctie	Zonder

Omgeving

Normen	EN 60947-2 IEC 60947-2
Vervuilingsgraad	3 conform EN 60947-2 3 conform IEC 60947-2
Overspanningscategorie	IV
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-2
Werkingshoogte	2000 m
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	116,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Vrij Van Giftige Zware Metalen

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist