

Productinformatieblad

Specificaties



starter - TeSys LE1-D - 9 A - spoel 230 V AC

LE1D09P7

Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LE
Korte Naam Apparaat	LE1D
Type Product Of Component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Standaard
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor
Type Bediening	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementaire kenmerken

Motorvermogen Kw	4 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 415 V AC 50/60 Hz 4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	9 A
[Uc] Stuurspanning	230 V AC 50/60 Hz
Nummer Kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis
Breedte	88 mm
Hoogte	166 mm
Diepte	128,5 mm
Nettogewicht	0,92 kg

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
Ip-Beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-5...40 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving
Productcertificeringen	UKCA

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	888,0 g
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	39,64 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur