

Productinformatieblad

Specificaties



gestabiliseerde schakelende voeding - 1-/2-fase - 100..240 V AC - 24 V - 0,6 A

ABL8MEM24006

! Niet meer leverbaar sinds: 30 dec 2022

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Stroomvoorziening voor modicon
Type Product Of Component	Voeding
Type Voeding	Geregelde schakelmodus
Nominale Ingangsspanning	100...240 V AC fase naar fase, klem: L1-L2 100...240 V AC enkelfasig, klem: N-L1 120...250 V DC
Nominaal Vermogen In W	15 W
Uitgangsspanning	24 V DC
Voeding Uitgangsstroom	0,6 A

Complementaire kenmerken

Limieten Ingangsspanning	85...264 V AC
Type Bescherming Input	Geïntegreerde zekering (niet verwisselbaar)
Inschakelstroom	20 A
18 Mm Modules	0,5 at 24 V DC
Efficiëntie	80 %
Aanpassing Uitgangsspanning	22,2...28,8 V instelbaar
Vermogensdissipatie In W	3,8 W
Stroomverbruik	0.25 A 240 V AC 0.4 A 100 V AC
Residuele Rimpel	250 mV
Type Bescherming Output	Thermisch Tegen kortsluitingen
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklemmen: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) voor invoerverbinding Schroefklemmen: 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², (AWG 26...AWG 14) voor uitvoerverbinding
Status Led	1 LED (groen) uitgangsspanning
Diepte	59 mm
Hoogte	100 mm
Breedte	36 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Uitgangskoppeling	Parallel Series
Markering	CE

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagesteun	35 x 7,5mm symmetrische DIN-rail paneel 2 schroeven, diameter: 4 mm 35 x 15mm symmetrische DIN-rail
Bedieningspositie	Verticaal
Voeding	SELV conform EN/IEC 60950-1 SELV conform EN/IEC 60204-1 SELV conform IEC 60364-4-41
Doorslagvastheid	3000 V met tussen input en output isolatie

Omgeving

Normen	UL 508 CSA C22.2 Nr 60950-1 EN/IEC 62368-1
Productcertificaten	TUV 60950-1 EAC KC RCM CCSAus CSA 22-2 No 950 CULus 508
Milieu-Eigenschappen	EMC conform EN 55022 Klasse B EMC conform EN 61000-6-3 EMC conform EN/IEC 61000-6-2 EMC conform EN/IEC 61204-3 Veiligheid conform EN/IEC 60950-1
Bedrijfshoogte	2000 m
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C zonder montagepositie A < 2000 m 55...70 °C met verliesfactor montagepositie A < 2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	130 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

 Pvc-Vrij

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur