

Productinformatieblad

Specificaties



Zekeringhouder 1P 32A - zekeringmaat 10x38 mm - indic. gesmolten zek. - TeSys DF

DF101V

Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys DF
Type Product Of Component	Zekeringhouder
Korte Naam Apparaat	DF10
Compatibiliteit Product	DF2CA zekeringcartridge DF2CN zekeringcartridge
Beschrijving Polen	1P
Formaat Smeltveiligheid	10 x 38 mm
Type Zekering	, gG , aM
Type Bediening	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
Lokale Signalering	Doorgebrande zekeringindicator
Gebruikscategorie	AC-20B conform IEC 60947-3 DC-20B conform IEC 60947-3
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie Toegekende Bedrijfstroom	32 A bij 400 V AC
[Ith] Conventionele Thermische Stroom In Vrije Lucht	32 A bij <20 °C
[Ui] Nominale Isolatiespanning	690 V AC
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV
Overspanningscategorie	III
Kortsluitweerstand	120 kA 400 V conform IEC 60947-3 120 kA 500 V conform IEC 60947-3
Vermogensdissipatie In W	3 W maximaal vermogensverlies door zekering

Complementaire kenmerken

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Productcertificaten	IEC UL erkend CSA CCC EAC DNV-GL
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm²stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm²stijve Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm²flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm²flexibel met of zonder
Aandraaimoment	2,2 N.m - met schroevendraaier PZ2 2,2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm
Hoogte	79,5 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	61 mm
Nettogewicht	0,042 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 12

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur Voor Opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur Voor Werking	-40...70 °C met een declassering boven 20 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode	DF10

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,7 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	570 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,686 kg

Contractuële waarborg

Garantie

18 months

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist Circulariteitsprofiel