

Productinformatieblad

Specificaties



hangend controlestation XAC-A pistol grip - 2 drukknoppen - 1 noodstop

XACA2014

! Niet meer leverbaar sinds: 12 okt 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAC
Type Product Of Component	Pendelcontrolestation
Korte Naam Apparaat	XACA pistoolgrip

Complementaire kenmerken

Type Hangende Drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Materiaal Kast	Polypropyleen
Type Bediening	Intuïtief
Type Elektrische Kring	Stuurkring
Type Behuizing	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing Hangende Drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling Controlestation	2 drukknoppen + 1 noodstop
Type Bedieningsknop	Eerste drukknop 1 NO raise, slow Tweede drukknop 1 NO lower, slow Noodstopdrukknop Ø 30 mm 1 NC momentschakeling
Compatibiliteit Product	ZB2BE101 voor elke richting ZB2BE102 voor noodstop
Mechanische Vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Kleur Hangende Drukknopkast	Geel
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Normen	EN/ISO 13850: 2006 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-5 UL 508
Productcertificeringen	UL CSA
Beschermende Behandeling	TH
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Ip-Beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 50102
Mechanische Levensduur	1000000 cycli
Ingang Kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 7...15 mm
Aanduiding Contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A
lthe Conventionele Thermische Stroom In Behuizing	10 A
[UI] Nominale Isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Werking Contacten	Vertraagd afvallend
Maximale Weerstand Over Aansluitklemmen	25 MOhm
Bedieningskracht	13...15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering via patroonzekering type gG
Nominaal Bedrijfsvermogen In W	40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving Klemmen Iso Nr 1	(13-14)NO
Beschrijving Klemmen Iso Nr 2	(11-12)NC
Terminalidentificier	(13-14)NO (11-12)NC
Nettogewicht	0,31 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	32 cm
Package 1 Weight	334 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties


✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen


Abmessungen



- (1) Not-Aus-Schalter Ø 30 mm / 1.18 in., Auslöserbetätigung mit Einrastfunktion.
- (2) Ø innen

Anschlüsse und Schema

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl und zwei Drehrichtungen




Leistungskurven

Betriebsnennleistung

Wechselspannungsversorgung (AC) 50/60 Hz, induktive Schaltung

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Millionen Betriebszyklen, Gebrauchskategorie AC-1



lthe Wärmestrom

(A) Strom

Gleichspannungsversorgung (DC)

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.

Leistung angegeben in W für 1 Million Betriebszyklen, Gebrauchskategorie DC-13

Spannung	V	24	48	120
Induktive Schaltung	W	65	48	40