

Productinformatieblad

Specificaties



enkelv. voetschak. XPE-A - zonder beschermkap - kunststof - zwart - 1 NC + 1 NO

XPEA110

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XPE
Type Product Of Component	Voetschakelaar
Materiaal	Kunststof
Type Voetschakelaar	Enkelvoudige voetschakelaar
Korte Naam Apparaat	XPEA
Triggermechanisme	Zonder uitschakelmechanisme
Werking Contacten	1 stap
Type En Samenstelling Contact	1 NC+ 1 NO
Kleur	Zwart

Complementaire kenmerken

Positieve Opening	Met conform IEC 60947-5-1 bijlage K
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklem aansluitklem, <= 1 x 2.5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitklem, <= 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde
Ingang Kabel	1 vol gat voor M20 kabelpakkingbus 1 vol gat voor M16 kabelpakkingbus
Mechanische Levensduur	2000000 cycli
Ie Toegekende Bedrijfstrom	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conform IEC 60947-5-1 bijlage A
[Ui] Nominale Isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1 500 V (vervuilingsgraad 3) conform NF C 20-040 groep C 500 V (vervuilingsgraad 3) conform VDE 0110 groep C 300 V conform UL 508 300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-1
Maximale Weerstand Onbalans	25 MOhm conform IEC 60255-7 categorie 3 25 MOhm conform NF C 93-050 methode A
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG conform IEC 60947-5-1 10 A smeltpatroon type gG conform VDE 0660-200
Nominaal Bedrijfsvermogen In W	10 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycli, 24 V, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 bijlage C 4 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycli, 120 V, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 bijlage C 7 W DC-13, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, 5000000 cycli, 48 V, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 bijlage C
Nettogewicht	0,275 kg

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	IEC 60947-5-1
Beschermende Behandeling	TH
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C
Trillingsweerstand	5 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	25 gn conform IEC 60068-2-27
Overspanningscategorie	Klasse II conform IEC 61140 Klasse II conform NF C 20-030
Ip-Beschermingsgraad	IP43 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	18,9 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,69 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	64
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	35,54 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)


Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Maßzeichnungen

Fußschalter ohne Auslösmechanismus

Abmessungen




- (1) 1 glatte Bohrung für ISO M20 oder Kabelverschraubung Nr. 13 (Pg 13.5).
- (2) 1 glatte Bohrung für ISO M20 oder Kabelverschraubung Nr. 9 (Pg 11).

Leistungskurven

Elektrische Lebensdauer der Kontakte

Gebrauchskategorie AC-15

Betriebsrate: 3.600 Betriebszyklen/Stunde. Lastfaktor: 0,5.
Induktive Schaltung:



X Strom in A

Y Millionen Betriebszyklen

Gebrauchskategorie DC-13

Siehe die Betriebsleistung in W in den Produkteigenschaften.