

Спецификация на продукт

Спецификации



Разпределителен блок DISTRIBLOC 125A

04045

⚠ Преустановяване на продажбата от: 20.02.2023 г.

⚠ Преустановен

Основни

Обхват	Linery
Гама На Продукта	Linery
Тип Продукт Или Компонент	Разпределителен блок
Наименование На Продукта	Linery DX
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло Prisma (Prisma P) Табло Prisma (Prisma PH) Табло Prisma (Prisma Pack 250) Табло
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за разпределение на тока
Ip Степен На Защита	IPxx B

Допълнителни устройства

Монтажна Подпора	DIN шина
Инсталирано Устройство	Acti 9: Фиксиран C120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран C120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран iC120 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Acti 9: Фиксиран iC120 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран INS40 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS63 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS100 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS125 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран INS160 - контрол: direct front rotary handle - вертикален инсталация Multi 9: Фиксиран NG125 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт Multi 9: Фиксиран NG125 NA - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NG160 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NG160 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NG160 NA Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт ComPact: Фиксиран NSXm Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация ComPact: Фиксиран NSXm Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация
Брой Полюси	4P
[Ue] Номинално Работно Напрежение	690 V AC
[Ue] Номинално Изоляционно Напрежение	750 V AC
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV
Номинален Работен Ток	125 A при 40 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

Устойчивост На Ток На Късо Съединение	4,5 kA за 1 s
Максимален Ток На Устойчивост	20 kA
I²T При Активиране	20250000 A².s
Свързване - Клеморед	Захранване: Тип тунелни клеми35 mm² (твърд) Захранване: Тип тунелни клеми35 mm² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4...10 mm² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 2 x 4...10 mm² (твърд) Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5...6 mm² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 3 x 2,5...6 mm² (твърд) Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5...4 mm² (гъвкав) Дистрибуция: spring terminal, 7 x 1,5...4 mm² (твърд) Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4...16 mm² (гъвкав) Дистрибуция: Тип тунелни клеми, 1 x 4...25 mm² (твърд)
9 Мм Стъпки	12
Височина	127 mm
Широчина	108 mm
Дълбочина	48 mm
Нето Тегло На Продукта	0,5 kg
Цвят	Антрацит сив (RAL 7016)

Околна среда

Ниво На Замърсяване	3
Resistance To Incandescent Wire	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Стандарти	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma
Продуктови Сертификати	ASEFA
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,8 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	500 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	50 cm
Package 2 Weight	2,58 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	420
Package 3 Height	96,9 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	225,12 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓

Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Съвместим
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)
Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.