

Спецификация на продукт

Спецификации



Товаров прекъсвач Compact INS320 - 320 A - 3 полюса

31128

Основни

Обхват	Compact
Тип Продукт Или Компонент	Товаров разединител
Наименование На Продукта	ComPacT INS
Брой Полюси	3P
Тип На Мрежата	DC AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Номинален Работен Ток	AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-22A: 320 A DC 125 V 2 poles in series DC-23A: 320 A DC 125 V 2 poles in series
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV 8 kV в съответствие с IEC 60947-3
[Ith] Конвенционален Терм. Ток На Свободен Въз	320 A при 60 °C
Номинален Действащ Ток На Късо Съединение	330 kA с предпазен прекъсвач на веригата 690 V AC при 50/60 Hz 50 kA самостоятелен разединител 690 V AC при 50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Възможност За Изолация	Да
Индикатор За Позиция На Контакта	Да
Видимо Прекъсване	Не
Ниво На Замърсяване	3

Допълнителни устройства

Тип Управление	Red and yellow rotary handle
Цвят На Дръжка	Червен
Тип Монтаж	Фиксиран
Монтажна Подпора	Шина Пластина

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Максимална Мощност	AC-23: 160 kW при 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-23: 185 kW при 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) AC-23: 220 kW при 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23: 250 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW при 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 90 kW при 230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
Номинален Режим	Непрекъснат
[Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост	11,5 kАпо време на3 s в съответствие с IEC 60947-3 20 kАпо време на1 s в съответствие с IEC 60947-3 4 kАпо време на30 s в съответствие с IEC 60947-3 4,9 kАпо време на20 s в съответствие с IEC 60947-3
Механична Издръжливост	10000 cycles
Електрическа Устойчивост	AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz DC-23A: 1000 cycles 125 V DC 2 poles in series
Свързващи Клеми	45 mm
Височина	205 mm
Широчина	185 mm
Дълбочина	130 mm
Нето Тегло На Продукта	4,6 kg

Околна среда

Стандарти	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Продуктови Сертификати	KEMA-KEUR CCC
Степен На Защита Ip	IP40 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с EN 50102
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-50...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,500 cm
Package 1 Width	19,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	4,995 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm

Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,630 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	16
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	94,520 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръково❖❖ст❖❖о за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба