

# Спецификация на продукт

Спецификации



## Автоматичен прекъсвач Masterpact NW40-4000 A-3 полюса-вадещ се-без икзл. блок

48225

### Основни

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Обхват                            | MasterPacT                                     |
| Наименование На Продукта          | Masterpact NW                                  |
| Прекъсвач                         | MasterPact NW40                                |
| Тип Продукт Или Компонент         | Базова рамка                                   |
| Брой Полюси                       | 3P                                             |
| [In] Номинален Ток                | 4000 A при 40 °C                               |
| [Ue] Номинално Работно Напрежение | 690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 |
| Възможност За Изолация            | Да в съответствие с IEC 60947-2                |
| Selectivity Category              | Категория B                                    |
| Тип Управление                    | Бутон                                          |
| Тип Монтаж                        | Изваждаем                                      |

### Допълнителни устройства

|                                                      |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity | 85 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2<br>85 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2             |
| [Ics] Номинална Експлоатационна Прекъсваща C         | 85 kA при 220/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2                                                                                         |
| [Icw] Макс. Кратковременен Ток На Устойчивост        | 75 kA 3 s в съответствие с IEC 60947-2<br>85 kA 1 s в съответствие с IEC 60947-2                                                                     |
| Номинален Действащ Ток На Късо Съединение            | 187 kA 525 V AC при 50/60 Hz<br>187 kA 690 V AC при 50/60 Hz                                                                                         |
| Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak) | 171...209 kA                                                                                                                                         |
| Sensor Rating                                        | 4000 A                                                                                                                                               |
| [Ui] Номинално Изолационно Напрежение                | 1000 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2                                                                                                      |
| [Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение            | 12 kV в съответствие с IEC 60947-2                                                                                                                   |
| Максимално Спирачно Време                            | 25 ms                                                                                                                                                |
| Максимално Време За Реакция При Затваряне            | 70 ms                                                                                                                                                |
| Свързващи Клеми                                      | 150 mm                                                                                                                                               |
| Механична Издръжливост                               | 10000 cycles без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2<br>20000 cycles с поддръжка в съответствие с IEC 60947-2                                     |
| Електрическа Устойчивост                             | 2500 cycles 690 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2<br>5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz без поддръжка в съответствие с IEC 60947-2 |
| Височина                                             | 439 mm                                                                                                                                               |
| Широчина                                             | 441 mm                                                                                                                                               |

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Дълбочина              | 394,5 mm      |
| Стандарти              | IEC 60947-2   |
| Продуктови Сертификати | ASTA<br>ASEFA |

## Околна среда

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Ниво На Замърсяване                        | 4 в съответствие с IEC 60664-1 |
| Температура На Околния Въздух При Работа   | -25...70 °C                    |
| Температура На Околната Среда За Съхранени | -40...85 °C                    |

## Опаковъчни единици

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 30,5 cm   |
| Package 1 Width              | 29,5 cm   |
| Package 1 Length             | 37,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 51,893 kg |

## Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност    RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)  
Rohs
- ✓

Без Pvc

Сертификати и стандарти

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламенти На <b>Reach</b>                              | <a href="#">Декларация на REACH</a>                                                                                                                                                                                                |
| Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес | Compliant with Exemptions                                                                                                                                                                                                          |
| Регламент На Китай Относно <b>Rohs</b>                  | <a href="#">Декларация на Китай относно RoHS</a><br>Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.                                                                                |
| Оповестяване За Опазване На Околната Среда              | <a href="#">Екологичен профил на продукт</a>                                                                                                                                                                                       |
| Weee                                                    | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
| Профил На Циркулярност                                  | <a href="#">Информация за излизане от употреба</a>                                                                                                                                                                                 |