

Спецификация на продукт

Спецификации



Контактор 25A 1NO 220V 50Hz

A9C20531

Основни

Range Of Product	Acti9
Наименование На Продукта	Acti9 iCT
Тип Продукт Или Компонент	Контактор
Съкратено Наименование На Устройството	iCT
Приложение На Устройството	Двигател-отопление-осветление
Poles	1P
Номинален Работен Ток	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Контакти	1 NO
Тип На Мрежата	AC
Тип Управление	Дистанционно управление
[Uc] Контролно Напрежение	220 V AC 50 Hz+C81:C98

Допълнителни устройства

Честота На Мрежата	50 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC 50 Hz
Максимална Мощност	1,3 W при 250 V AC
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV
Тип Контролен Сигнал	Поддържана
Превключвателни Честоти	100 превключващи операции/ден
Локална Сигнализация	Индикатор за действие
Консумация На Енергия При Задържане Във Va	3,8 VA
Пускова Мощност В Va	15 VA
Тип Монтаж	Скоба
Монтажна Подпора	35 mm симетрични DIN шина
9 Мм Стъпки	2
Височина	81 mm
Широчина	18 mm
Дълбочина	68,5 mm
Цвят	Бял

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Механична Издръжливост	1000000 cycles
Електрическа Устойчивост	100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Свързване - Клеморед	Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5 mm ² твърд Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1...4 mm ² гъвкав Електрическа верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...6 mm ² твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 1 1,5...2,5 mm ² твърд Контролна верига: Тунелен тип клеми 2 1,5...2,5 mm ² гъвкав
Затягащ Момент	Контролна верига: 0,8 N.m Електрическа верига: 0,8 N.m
Съвместимост На Продуктите	IACTs IACTc IACTp IACTe
Код За Съвместимост	ICT
Пазарен Сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

Стандарти	IEC/EN 61095
Ниво На Шум	30 dB
Топлинно Разпръскване	1,3 W
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво На Замърсяване	2
Отговаряне На Тропически Изисквания	2 в съответствие с EN 60947-4-1 2 в съответствие с EN 61095 2 в съответствие с IEC 1095
Относителна Влажност	95 % при 55 °C
Допустима Работна Надморска Височина	2000 m
Температура На Околния Въздух При Работа	-5...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	110,300 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm

Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,388 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	17,071 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране