



TL-lamp type T5 - 14W, 220V, 21W totaal vermogen

NSYLAM14T5

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Productgamma	Verlichtings- en stroomstopcontacten
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Verlichting toebehoren
Type Product Of Component	Lamp
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Apparaatsamenstelling	vaste elementen verbindingskabel lamp

Complementaire kenmerken

Nominaal Wattage Lamp	14 W
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	220 V 50/60 Hz
Fitting Lamp	T5
Type Lamp	Fluorescerend
Lichtstroom	650 lum
Levensduur In Uren	8000 H
Elektrische Aansluiting	1 voorbek man connector Kabel 3 m
Montagelocatie	Voorzijde boven kast
Montagesteun	Rechtop DIN-rail Metalen onderdelen Kruisrails
Bevestigingsmodus	Magnetische bevestiging Schroeven
Bereik Compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Thalassa Thalassa PLA Thalassa Thalassa PLM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Materiaal	Wit kunststof
Hoogte	20 mm
Breedte	575 mm
Diepte	36 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Vlamvertraging	V0 conform UL 94
Elektromagnetische Compatibiliteit	Emissiestandaard voor industriële omgevingen conform IEC 61000-6-4
Normen	UL 508 A
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-16...65 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1