

# Productinformatieblad

Specificaties



## Exiway Smartled Dicube - adresseerbaar - niet permanent - 1 h - 650 lm

OVA48517

### Hoofdkenmerken

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Gamma                     | Exiway                       |
| Productnaam               | Exiway Smartled Dicube       |
| Type Product Of Component | Noodarmatuur                 |
| Apparaattoepassing        | Anti-panische verlichting    |
| Functie                   | Verbonden zelftest           |
| Operationele Modus        | Niet permanent               |
| Aantal Batterijen         | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4     |
| Lichtbron                 | 20 x LED integrale LED 0,3 W |
| Zichtafstand              | 24 m                         |

### Complementaire kenmerken

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| [Ue] Nominale Bedrijfspanning | 230 V AC 50/60 Hz                                     |
| Energieverbruik In Va         | 3,9 VA                                                |
| Stroomverbruik In W           | 0,3 W                                                 |
| Elektrische Isolatieklasse    | Klasse II                                             |
| Levensduur Led                | 100000 H                                              |
| Testfunctie                   | Automatische periodieke functionele en autonomie test |
| Autonomie                     | 1 h                                                   |
| Oplaadtijd                    | 12 H                                                  |
| Lichtstroom                   | Noodtoestand: 650 lum for 1 h                         |
| Type Kap                      | Transparant glas geserigrafieerd                      |
| Montage Apparaat              | Opbouw plafond<br>Inbouw vals plafond<br>Plafond      |
| Materiaal                     | Polycarbonaat zelf dovend                             |
| Hoogte                        | 127 mm                                                |
| Diepte                        | 45,5 mm                                               |
| Breedte                       | 300 mm                                                |
| Nettogewicht                  | 0,65 kg                                               |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ip-Beschermingsgraad | IP65 |
|----------------------|------|

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ik Beschermingsgraad</b>              | IK07                                                    |
| <b>Vuurbestendigheid</b>                 | 850 °C                                                  |
| <b>Productcertificaten</b>               | ENEC                                                    |
| <b>Omgevingstemperatuur Voor Werking</b> | 0...40 °C                                               |
| <b>Normen</b>                            | EN 60598-2-22: II<br>EN 62471<br>EN 62034<br>EN 60598-1 |

## Verpakkingseenheden

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Unit Type Of Package 1</b>       | PCE     |
| <b>Number Of Units In Package 1</b> | 1       |
| <b>Package 1 Height</b>             | 12,7 cm |
| <b>Package 1 Width</b>              | 4,5 cm  |
| <b>Package 1 Length</b>             | 30,0 cm |
| <b>Package 1 Weight</b>             | 720,0 g |

## Contractuële waarborg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Garantie</b> | 18 Months |
|-----------------|-----------|

## Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

## Welzijnsprestaties

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

**Eu-Richtlijn Rohs** Conform  
[EU-verklaring RoHS](#)

**Rohs-Regulering China** [RoHS-verklaring China](#)  
Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

**Milieu-Informatie** [Milieuprofiel van het product](#)

**Weee** Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

**Circulariteitsprofiel** [Informatie over einde levensduur](#)