


Спецификация на продукт

Спецификации



Трифазен електромер kWh 125 A MODBUS MID

A9MEM3355

Основни

Обхват	Acti 9
Range Of Product	Acti 9 iEM3000
Съкратено Наименование На Устройството	iEM3355
Тип Продукт Или Компонент	Електромер

Допълнителни устройства

Брой Полюси	3P + N 1P + N 3P
Тип Измервания	Active and reactive energy Active and reactive power Ток Захранване
Тип Измерване	Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
Приложение На Устройството	Multi-tariff Sub billing Partial meter
Клас На Точност	Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 62053-21 Клас 1 активна енергия в съответствие с IEC 61557-12 Клас B активна енергия в съответствие с EN 50470-3
Input Type	Директен вход
[In] Номинален Ток	125 A
Номинално Напрежение	100...277 V 173...480 V
Честота На Мрежата	50 Hz 60 Hz
Тип Технология	Електронен
Тип Дисплей	LCD дисплей
Sampling Rate	32 samples/cycle
Измервателен Ток	0...125 A
Максимална Измерена Стойност	99999999.9 kWh
Tariff Input	Tariff (4)
Протокол На Комуникационния Порт	Modbus RTU при 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds четен/нечетен или нищо, изолация4000 V
Поддръжка Комуникационния Порт	Винтов клеморед: RS485

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

Локална Сигнализация	Зелен индикаторна светлина: захранване ВКЛЮЧЕНО Жълт мигащ LED: accuracy checking аларма: претоварване Жълт индикаторна светлина: communications are active on the Modbus port (Modbus)
Брой Входи	1 дигитален 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Брой Изходи	1 digital (static)
Изходно Напрежение	5...40 V DC@50 mA
Тип Монтаж	Скоба
Монтажна Подпора	DIN шина
Свързване - Клеморед	Винтови клеми 50 mm ²
Категория На Защита	III
Стандарти	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16

Продуктови Сертификати	CE в съответствие с IEC 61010-1 (safety) CE в съответствие с EN 61557-12 (power monitor) CE в съответствие с EN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA в съответствие с BS EN 61010-1 (safety) UKCA в съответствие с BS EN 61557-12 (power monitor) UKCA в съответствие с BS EN 61326-1 (EMC) CULus в съответствие с UL 61010-1 (safety) CULus в съответствие с EN 61010-1 (safety) EAC в съответствие с EN 50470-3 (sub-meter) RCM в съответствие с EN 62052 (sub-meter) KZ в съответствие с EN 50470-3 (sub-meter) METAS в съответствие с EN 50470-1 (sub-meter) MID в съответствие с EN 50470-3 (sub-meter) MID в съответствие с EN 50470-1 (sub-meter) NMI в съответствие с NMI M 6-1
------------------------	---

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP40 лицева панел: conforming to IEC 60529 IP20 Тяло: conforming to IEC 60529
Ниво На Замърсяване	2
Относителна Влажност	5...95 % при 50 °C

Температура На Околния Въздух При Работа	-25...55 °C - MID -25...70 °C - IEC -25...60 °C - IEC
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Допустима Работна Надморска Височина	< 2000 m
Цвят	Бял
9 Мм Стъпки	14
Широчина	126 mm
Височина	103,2 mm
Дълбочина	69,3 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	680 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11564 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	384
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	110 cm
Package 3 Weight	286536 g

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба