

Спецификация на продукт

Спецификации



Ethernet TCP/IP мрежов модул M340 - прозрачен клас B30 сървър

BMXNOE0100H

Основни

Гама На Продукта	Modicon M340 automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Ethernet TCP/IP network module
Специфично Приложение На Продукта	For severe environments
Concept	Transparent Ready
Тип Интегрирана Връзка	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 twisted pair transparent ready class B30
Защитни Мерки	Conformal coating

Допълнителни устройства

Комуникационни Услуги	Bandwidth management Data Editor (via PC terminal) FDR server Rack Viewer SNMP network administrator Global Data I/O scanning Modbus TCP messaging Web server configurable
Порт Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Описание На Паметта	Supplied Flash memory card (BMXRWSC016M)
Използваема Памет	Application saving Activating the standard web server
Захранване	Internal power supply via rack
Маркировка	CE
Локална Сигнализация	за activity on Ethernet network (ETH ACT): 1 LED светодиод (зелен) за processor running (RUN): 1 LED светодиод (зелен) за status of Ethernet network (ETH STS): 1 LED светодиод (зелен) за data rate (ETH 100): 1 LED светодиод (червен) за memory card fault (CARD ERR): 1 LED светодиод (червен) за processor or system fault (ERR): 1 LED светодиод (червен)
Тип Управление	RESET push-button cold restart
Консумация На Ток	90 mA при 24 V DC
Модул Формат	Стандартно
Нето Тегло На Продукта	0,2 kg

Околна среда

Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Относителна Влажност	10...95 % без кондензация
IP Степен На Защита	IP20

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост 2014/34/EU - ATEX directive
Product Certifications	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Стандарти	#N/A IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 IEC 61850-3, location G IEC 60079-0
Характеристики На Околната Среда	Gas resistant class Gx в съответствие с ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 в съответствие с IEC 60721-3-3 Устойчив на прах class 3S4 в съответствие с IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 в съответствие с IEC 60721-3-3 Salt resistant Ниво 2 в съответствие с IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 в съответствие с IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 в съответствие с IEC 60721-3-3 Hazardous location class I division 2

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	246,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,705 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)


Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions



- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81