

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач Easypact EZC250N - TMD - 125 A - 4 полюса

EZC250N4125

Основни

Гама На Продукта	EasyPact
Тип Продукт Или Компонент	Прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	Easypact EZC250N
Прекъсвач	Easypact EZC250N
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Брой Полюси	4P
Тип Защитени Полюси	3t
Тип На Мрежата	DC AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	125 A при 40 °C
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Номинално Работно Напрежение	550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
Код Изключвателна Способност	N
Изключвателна Способност	20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 50 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 20 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 8 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална Изключвателна Възможност	10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 10 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 4 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
Наименование Изключващ Блок	TM-D
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Настройка На Изключвателно Устройство	125 A при 50 °C
Тип Защита	Защита от късо съединение Защита от претоварване
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Допълнителни устройства

Тип Управление	Щифт
Тип Монтаж	Фиксиран
Монтажна Подпора	Задна плоча
Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Механична Издръжливост	10000 cycles
Електрическа Устойчивост	Категория A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи Клеми	35 mm
Локална Сигнализация	Positive contact indication
Неутрална Настройка За Защита	Без защита
Защита От Земна Утечка	Без
Височина	165 mm
Широчина	140 mm
Дълбочина	60 mm

Околна среда

Стандарти	GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с EN 50102
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-35...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	2,23 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,867 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	72,0 cm

Package 3 Width	125,0 cm
Package 3 Length	96,0 cm
Package 3 Weight	214,08 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Reach Не Е Включен В Svhc



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране