


Спецификация на продукт

Спецификации



Модул 16DI/12цифр.изх. 24V пост.ток.,0.5

170ADM39010

-  Преустановяване на продажбата от: 14.09.2022 г.
-  Преустановяване на поддръжката от: 31.12.2027 г.

 Преустановен

Основни

Гама На Продукта	Modicon Momentum automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Discrete solid state I/O base DC
Група Канали	1 group of 16 inputs 1 group of 8 outputs 1 group of 4 outputs
Дискретен Номер На Вход	16 в съответствие с IEC 1131-2 Type 1
Дискретен Цифров Вход	Позитивно
Дискретно Входно Напрежение	24 V DC
Дискретен Изход - Номер	12
Тип Дискретен Изход	Solid state switch
Дискретно Напрежение На Изход	<= 30 V DC 24 V DC
Дискретен Цифров Изход	Позитивно
Защитни Мерки	TC

Допълнителни устройства

[Us] Номинално Захранващо Напрежение	24 V DC
Граници На Входното Напрежение	- 3...30 V
Гарантирано Ниво На Захранване 0	-3...5 V
Гарантирано Ниво На Захранване 1	11...30 V
Моментно Състояние 0 Гарантирано	<= 1.2 mA
Моментно Състояние 1 Гарантирано	>= 2.5 mA 6 mA 24 V
Input Resistance	4 kOhm
Дискретен Изходен Ток	8 A per module 0.5 A per point 2 A per group of 4 outputs 4 A per group of 8 outputs
Maximum Leakage Current	1 mA при 24 V (output circuit)
Тип Грешка	Broken wire on input circuit Overload on output
Време За Реакция	< 0.1 ms from state 0 to state 1 on output < 0.1 ms from state 1 to state 0 on output 2.2 ms from state 0 to state 1 on input 3.3 ms from state 1 to state 0 on input

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Isolation Between Channels And Bus	500 V AC
Енергийно Разсейване	6.5 W <= 10 W
Маркировка	CE
Terminals Description Plc N°1	(5)IN_DIS#5 TB (14)IN_DIS#14 (12)IN_DIS#12 (7)IN_DIS#7 (16)IN_DIS#16 (4)IN_DIS#4 (M-)PW_NEG (15)IN_DIS#15 (3)IN_DIS#3 (11)IN_DIS#11 (10)IN_DIS#10 (9)IN_DIS#9 (1)IN_DIS#1 (6)IN_DIS#6 (2)IN_DIS#2 (L+)PW_POS (13)IN_DIS#13 (8)IN_DIS#8
Terminals Description Plc N°2	(2)OUT_DIS#2 (7)OUT_DIS#7 (4)OUT_DIS#4 (3)OUT_DIS#3 (1)OUT_DIS#1 (6)OUT_DIS#6 (5)OUT_DIS#5 (11)OUT_DIS#11 (9)OUT_DIS#9 (8)OUT_DIS#8 (2L+)PW_POS (1L+)PW_POS (12)OUT_DIS#12 TB_1 (10)OUT_DIS#10
Консумация На Ток	180 mA при 24 V DC
Дълбочина	47,5 mm
Височина	141,5 mm
Широчина	125 mm
Нето Тегло На Продукта	0,26 kg

Околна среда

Продуктови Сертификати	UL FM Клас 1 Раздел 2 CSA
Устойчивост На Електростатичен Разряд	4 kV contact в съответствие с IEC 801-2 8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
Устойчивост На Електромагнитни Полета	10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Относителна Влажност	95 % без кондензация
Допустима Работна Надморска Височина	<= 5000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	367,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,514 kg

Гаранции по дого❖❖ора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee


При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)


Standard Adapter on a Typical Base

Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting on a Wall



External Wiring Diagrams

Rows 1 through 3 show the internal connections between terminals on the I/O base. Rows 4 through 5 show the internal connections on the optional busbar.

