


Спецификация на продукт

Спецификации



Модул 10 цифр.вх. 24V пост.ток./ 8 реле О

170ADM39030C

- !

Преустановяване на продажбата от: 24.02.2023 г.
- !

Преустановяване на поддръжката от: 31.12.2023 г.

! Преустановен

Основни

Гама На Продукта	Modicon Momentum automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Discrete relay I/O base DC
Група Канали	1 group of 10 inputs 2 groups of 4 outputs
Дискретен Номер На Вход	10 в съответствие с IEC 1131-2 Type 1
Дискретен Цифров Вход	Позитивно
Дискретно Входно Напрежение	20...115 V DC
Дискретен Изход - Номер	8
Тип Дискретен Изход	Реле нормално отворено
Дискретно Напрежение На Изход	20...120 V DC
Защитни Мерки	Conformal coating Humiseal 1A33

Допълнителни устройства

[Us] Номинално Захранващо Напрежение	24 V DC
Граници На Входното Напрежение	- 3...30 V
Честота На Мрежата	47...63 Hz
Гарантирано Ниво На Захранване 0	-3...5 V
Гарантирано Ниво На Захранване 1	11...30 V
Моментно Състояние 0 Гарантирано	<= 1.2 mA
Моментно Състояние 1 Гарантирано	>= 2.5 mA
Input Resistance	4 kOhm
Дискретен Изходен Ток	<= 1 mA 24 V индуктивен <= 2 mA 24 V резистивен >= 0.005 A 24 V <= 0.15 mA 115 V резистивен <= 0.2 mA 115 V индуктивен
Maximum Leakage Current	1 mA при 230 V (output circuit)
Механична Издръжливост	30000000 cycles
Електрическа Устойчивост	100000 cycles индуктивен
Време За Реакция	10 ms 60 Hz from state 0 to state 1 on output 10 ms 60 Hz from state 1 to state 0 on output 2.2 ms from state 0 to state 1 on input 3.3 ms from state 1 to state 0 on input

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Isolation Between Channels And Bus	500 V AC
Енергийно Разсейване	<= 8.5 W 5.5 W
Тип Защита	Без защита
Номинален Параметър На Предпазителя	4 A fast blow Входно напрежение 8 A slow-blow output voltage per group 375 mA fast blow operating voltage
Маркировка	CE
Terminals Description Plc N°1	(4)IN_DIS#4 (1)IN_DIS#1 (L+)PW_POS (6)IN_DIS#6 (1L+)PW_POS (5)IN_DIS#5 (7)IN_DIS#7 (10)IN_DIS#10 (8)IN_DIS#8 TB (9)IN_DIS#9 (3)IN_DIS#3 (2)IN_DIS#2 (M-)PW_NEG
Terminals Description Plc N°2	(5)OUT_DIS#5 (7)OUT_DIS#7 (1L+)PW (2)OUT_DIS#2 (8)OUT_DIS#8 (3)OUT_DIS#3 (4)OUT_DIS#4 TB_1 (1)OUT_DIS#1 (6)OUT_DIS#6 (2L1)PW
Консумация На Ток	250 mA при 24 V DC
Дълбочина	47,5 mm
Височина	141,5 mm
Широчина	125 mm
Нето Тегло На Продукта	0,26 kg

Околна среда

Продуктови Сертификати	CSA UL
Устойчивост На Електростатичен Разряд	4 kV contact в съответствие с IEC 801-2 8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
Устойчивост На Електромагнитни Полета	10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Относителна Влажност	95 % без кондензация
Допустима Работна Надморска Височина	<= 5000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm

Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	519 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,555 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓


Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба


Standard Adapter on a Typical Base



Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting on a Wall





Rows 1 through 3 show the internal connections between terminals on the I/O base. Row 4 shows the internal connections on the optional busbar.

