

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач Easypact EZCV250N - TMD - 150 A - 4 полюса

EZCV250N4150

⚠ Преустановяване на продажбата от: 23.01.2021 г.

⚠ Преустановен

Основни

Гама На Продукта	EasyPact
Тип Продукт Или Компонент	Прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	Easypact EZCV250N
Прекъсвач	Easypact EZCV250N
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Брой Полюси	4P
Тип Защитени Полюси	4t
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	150 A при 40 °C
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Номинално Работно Напрежение	440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Код Изключвателна Способност	N
Изключвателна Способност	20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 85 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална Изключвателна Възможност	10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 42,5 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
Наименование Изключващ Блок	TM-D
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Настройка На Изключвателно Устройство	150 A при 40 °C
Тип Защита	Защита от земна утечка Защита от късо съединение Защита от претоварване
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947

Допълнителни устройства

Тип Управление	Щифт
----------------	------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Тип Монтаж	Фиксиран
Монтажна Подпора	Задна плоча
Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Механична Издръжливост	10000 cycles
Електрическа Устойчивост	Категория A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи Клеми	35 mm
Локална Сигнализация	Positive contact indication
Неутрална Настройка За Защита	Без защита
Защита От Земна Утечка	C
Височина	165 mm
Широчина	140 mm
Дълбочина	68 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с EN 50102
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-35...85 °C

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)