

Спецификация на продукт

Спецификации



Модул 16 цифр.изх. 24V пост.ток., 0.5A

170ADO74050

Основни

Гама На Продукта	Modicon Momentum automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Discrete output base AC
Група Канали	2 groups of 8 outputs
Дискретен Изход - Номер	16
Тип Дискретен Изход	Triac
Дискретно Напрежение На Изход	230 V AC
Current Per Channel	0,5 A
Защита От Късо Съединение	Internal fuse, 5 A slow-blow per group
Защитни Мерки	TC

Допълнителни устройства

[Ue] Номинално Работно Напрежение	230 V AC
Дискретен Изход По Ток	4 A per group 8 A per module
Минимален Изходен Ток	30 mA
Maximum Leakage Current	2,4 mA 230 V AC
Върхов Импулсен Ток	10 A за 2 цикли 15 A за 1 цикъл 5 A за 3 цикли
Maximum Voltage Drop	<1,5 V 0,5 A в състояние 1
Изходна Защита От Свърхтовар	Internal fuse
Време За Реакция	1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) from state 0 to state 1 1/2 x 1/f (= 0.5 of one line cycle) from state 1 to state 0
Isolation Between Channels And Bus	1780 V AC for 1 minute
Енергийно Разсейване	6 W typical 7.5 W maximum
Маркировка	CE
Локална Сигнализация	за състояние на канала: 16 LEDs
Консумация На Ток	65 mA при 230 V AC

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Terminals Description Plc N°1	(7)OUT_DIS#7 (10)OUT_DIS#10 (6)OUT_DIS#6 (1)OUT_DIS#1 (8)OUT_DIS#8 (2)OUT_DIS#2 (5)OUT_DIS#5 (9)OUT_DIS#9 (1N)PW (1L+)PW (11)OUT_DIS#11 (13)OUT_DIS#13 (4)OUT_DIS#4 TB (12)OUT_DIS#12 (16)OUT_DIS#16 (14)OUT_DIS#14 (15)OUT_DIS#15 (3)OUT_DIS#3
Дълбочина	47,5 mm
Височина	141,5 mm
Широчина	125 mm
Нето Тегло На Продукта	0,284 kg

Околна среда

Продуктови Сертификати	UL CSA FM Клас 1 Раздел 2
Устойчивост На Електростатичен Разряд	4 kV contact в съответствие с IEC 801-2 8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
Устойчивост На Електромагнитни Полета	10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Относителна Влажност	95 % без кондензация
Допустима Работна Надморска Височина	<= 5000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	482,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,892 kg

Гаранции по договора

Гаранция

18 months

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти


Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба

Спецификация на продукт

170ADO74050


Dimensions Drawings

Standard Adapter on a Discrete VAC Base




Mounting and Clearance

Mounting on a Wall



External Wiring Diagrams



Internal Pin Connections

Rows 1 through 3 show the internal connections between terminals on the I/O base. Row 4 shows the internal connections on the optional busbar.

