

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач NG125L - 2P - 32A крива D

18843

Основни

Гама На Продукта	NG125
Обхват	Acti 9
Наименование На Продукта	Acti9 NG125
Тип Продукт Или Компонент	Миниатюрен прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	NG125L
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Брой Полюси	2P
Брой Защитени Полюси	2
Неутрална Позиция	Ляво
[In] Номинален Ток	32 A при 40 °C
Тип На Мрежата	AC DC
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Крива	D
Изключвателна Способност	100 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 40 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 50 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 15 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2 36 kA Icu при <= 250 V DC в съответствие с EN/IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2

Допълнителни устройства

Честота На Мрежата	50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC
Магнитно Изключване	12 x In +/- 20 %
Работна Изключвателна Възможност	75 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 kA 75 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % в съответствие с EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
[Ue] Номинално Изолационно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	8 kV в съответствие с EN/IEC 60947-2

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Индикатор За Позиция На Контакта	Да
Тип Управление	Щифт Manual tripping test
Локална Сигнализация	Индикация Вкл./Изкл. Индикатор за изключване
Тип Монтаж	Скоба
Монтажна Подпора	35 mm симетрични DIN шина
Позиция За Монтаж	Вертикален
Разпределителен Блок	Да
9 Мм Стъпки	6
Височина	103 mm
Дълбочина	81 mm
Широчина	54 mm
Нето Тегло На Продукта	0,48 kg
Механична Издръжливост	20000 cycles
Електрическа Устойчивост	10000 cycles
Положение За Заклучване(Блокиране)	Заклювчващ
Описание На Заклучване	#N/A
Свързване - Клеморед	Тунелен тип клеми1,5...50 mm² твърд Тунелен тип клеми1...35 mm² гъвкав
Захват На Проводника	20 mm
Затягащ Момент	3,5 N.m
Защита От Земна Утечка	Отделен блок

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-2
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK05 в съответствие с EN/IEC 62262
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947-2
Категория На Защита	IV
Отговаряне На Тропически Изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-1
Относителна Влажност	95 % при 55 °C
Допустима Работна Надморска Височина	2000 m
Температура На Околния Въздух При Работа	-30...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	10,8 cm

Package 1 Weight	478 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	11,5 cm
Package 2 Length	35,6 cm
Package 2 Weight	2,944 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	18,151 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)