

Спецификация на продукт

Спецификации



Micrologic 2.0 A изключващ блок - LI - за NW 08..63 вадещ се

48358

Основни

Обхват	Masterpact
Гама На Продукта	MasterPact NW
Тип Продукт Или Компонент	Блок за управление
Наименование Изключващ Блок	Micrologic 2.0 A
Технология Изключвателно Устройство	Електронен
Съвместимост На Гамата	Masterpact #N/A Masterpact #N/A Masterpact #N/A Masterpact #N/A
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Number Of Poles	3P 4P
Тип Защитени Полюси	4t 3t 3t + N/2
Защитни Функции На Изключвателно У-Во	Обикновена защита
Тип Защита	за Защита от пренатоварване (бавна) за Мигновена защита при късо съединение
Trip Unit Rating	800 A при 50 °C 1000 A при 50 °C 1250 A при 50 °C 1600 A при 50 °C 2000 A при 50 °C 2500 A при 50 °C 3200 A при 50 °C 4000 A при 50 °C 5000 A при 50 °C 6300 A при 50 °C
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Изваждаем

Допълнителни устройства

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Регулируеми 9 настройки
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Регулируеми 9 настройки
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s при 7.2 x Ir 0,7...24 s при 6 x Ir 12,5...600 s при 1.5 x Ir

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Термична Памет	20 mn
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type li	Регулируеми 9 настройки
[li] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Защита От Земна Утечка	Без
Зонова Селективна Блокировка Zsi	Без
Локална Сигнализация	за електрическа повреда: 3 LED светодиода (червен) за вътрешна грешка: 1 LED светодиод (червен)
Тип Дисплей	Цифров дисплей
Тип Измервания	Амперметър
Комуникация На Данни	Разчитане на измерванията Настройки за защита и аларма

Околна среда

Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	21,5 cm
Package 1 Weight	366,0 g

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs
- ✓

Без Pvc

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба