

Спецификация на продукт

Спецификации



Дискретен изходен модул M340 - 16 изхода - triac - 100..240 V AC

BMXDAO1605

Основни

Гама На Продукта	Modicon X80
Тип Продукт Или Компонент	Discrete output module
Дискретен Номер На Изход	16
Тип Дискретен Изход	Triac
Дискретно Напрежение На Изход	100...240 V AC
Дискретен Изход По Ток	0.6 A

Допълнителни устройства

Maximum Leakage Current	1,5 mA at state 0 120 V AC 60 Hz 3 mA at state 0 240 V AC 60 Hz
Maximum Voltage Drop	<1,5 V в състояние 1
Съпротивление На Изолацията	> 10 MOhm 500 V DC
Response Time On Output	<= 1.011 ms резистивен activation <= 1.011 ms резистивен deactivation
Typical Current Consumption	79 mA при 3.3 V DC
Надеждност Mtbf	1800000 H
Тип Защита	1 външен предпазител fast blow
Пусков Ток	20 A
Максимален Ток На Изхода	2,4 A
Output Current Limits	0,025...4,8 A
Статус Led	1 LED (зелен) module operating (RUN) 1 LED per channel (зелен) channel diagnostic 1 LED (червен) Модулна грешка (ERR) 1 LED (червен) module I/O

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP20
Директиви	2014/35/EC - директива за ниско напрежение 2014/30/EU - електромагнитна съвместимост
Диелектрична Якост	2830 V AC при 50/60 Hz 1 мин
Устойчивост На Вибрации	3 gn
Устойчивост На Удар	30 gn
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...85 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	0...60 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Относителна Влажност	5...95 % при 55 °C без кондензация
Допустима Надморска Височина	0...2000 м 2000...5000 m с коефициент на намаляване

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	11,700 cm
Package 1 Length	11,700 cm
Package 1 Weight	203,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,398 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

 Без Живак

 Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**


[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Modules Mounted on Racks

Dimensions




- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Connecting the Module

Output Circuit Diagram



Module Connection



- (1) Pre-actuator
- (2) Fuse : 1 fast blow fuse of 3 A for each 4-channel group
- (3) Power supply : 100...240 VAC
- (4) We recommend installing this type of protection on the terminals of each pre-actuator