

Спецификация на продукт

Спецификации



Зарядна станция EVlink PARKING за стоящ монтаж 22KW 2xT2 RFID EV

EVF2S22P22R

ⓘ Преустановен

ⓘ Преустановяване на продажбата от: 31.12.2023 г.

ⓘ Преустановяване на поддръжката от: 31.12.2025 г.

Основни

Обхват	EVlink
Наименование На Продукта	#N/A
Тип Продукт Или Компонент	#N/A
Съкратено Наименование На Устройството	EVF2
Описание На Полюсите	3P + N за Електрическа верига 1P + N за Контролна верига
Тип Монтаж	Стоящ монтаж
Тип Оферта	Стандартно
Rated Supply Voltage	230 V AC 50/60 Hz Контролна верига 380...415 V AC 50/60 Hz Електрическа верига
Заземителна Система	TT IT TN
Socket-Outlet Number	2
Socket-Outlet Type	Дясно: T2 / silver plated contacts Ляво: T2 / silver plated contacts
Maximum Supply Current	32 A за T2
Max Power	22 kW за T2
Контролна Система За Достъп	Значка RFID в съответствие с ISO/IEC 14443 A и B Значка RFID в съответствие с ISO/IEC 15693 Значка RFID в съответствие с ISO 14443-4 A

Допълнителни устройства

Тип Управление	2 червен Бутон Стоп 2 зелен Осветен бутон start/unlock flap
Локална Сигнализация	#N/A: 2 LED (зелен) (flashing) на страничен Наличен: 2 LED (зелен) на преден Reserved: 2 LED (Оранжево) на преден Not operational: 2 LED (червен) на преден
Протокол На Комуникационния Порт	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Самостоятелен Clustered architecture
Operation And Maintenance	Charge detail records Diagnosis capabilities Load management User privilege configuration Circuit breaker status Postponed charge

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Уеб Сървър	Embedded
Ethernet Услуга	Конфигурации чрез уеб сървър
Стандарти	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Продуктови Сертификати	EV Ready CE CB ZE Ready
Височина	1146 mm
Широчина	413 mm
Дълбочина	220 mm
Нето Тегло На Продукта	50 kg
Цвят	Преден: бял (RAL 9003) Страничен: сив (RAL 7016)

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP54 off load в съответствие с IEC 61851-1 IP54 on load в съответствие с IEC 61851-1
Степен На Защита Ik	IK10 #N/A в съответствие с IEC 61851-22 IK10 Контактен излаз в съответствие с IEC 61851-22
Температура На Околния Въздух При Работа	-30...50 °C в съответствие с IEC 61851-22
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...80 °C
Допустима Надморска Височина	0...2000 м в съответствие с IEC 61851-22
Относителна Влажност	0...95 %

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	38,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	128,0 cm
Package 1 Weight	58,0 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)