

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач EasyPact EZC100N - TMD - 16 A - 3 полюса

EZC100N3016

Основни

Гама На Продукта	EasyPact
Тип Продукт Или Компонент	Прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	EasyPact EZC100N
Прекъсвач	EasyPact EZC100N
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Брой Полюси	3P
Тип Защитени Полюси	3t
Тип На Мрежата	AC DC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	16 A при 40 °C
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Номинално Работно Напрежение	550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
Код Изключвателна Способност	N
Изключвателна Способност	10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2 5 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 15 kA Icu при 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 18 kA Icu при 380...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална Изключвателна Възможност	5 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2 2,5 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 9 kA при 380...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 7,5 kA при 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
Наименование Изключващ Блок	TM-D
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Настройка На Изключвателно Устройство	16 A при 50 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Тип Защита	Защита от късо съединение Защита от претоварване
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947

Допълнителни устройства

Тип Управление	Щифт
Тип Монтаж	Фиксиран
Монтажна Подпора	Задна плоча
Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Механична Издръжливост	8500 cycles
Електрическа Устойчивост	Категория A: 1500 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи Клеми	25 mm
Локална Сигнализация	Positive contact indication
Неутрална Настройка За Защита	Без защита
Защита От Земна Утечка	Без
Височина	130 mm
Широчина	75 mm
Дълбочина	60 mm

Околна среда

Стандарти	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с EN 50102
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-35...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	790,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,935 kg

Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	384
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	327 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране