

Спецификация на продукт

Спецификации



Двоен контакт Шуко с ДЗ ,2P+E

NU306730A

Основни

Обхват	New Unica
Тип Продукт Или Компонент	Контактен излаз
Представяне На Устройството	Механизъм
Монтиране На Устройство	Вграден
Брой Контактни Излази	2
Конфигурация На Полюсите На Излаза	2P + E
Стандартно Отклонение На Изхода	Шуко
Описание На Полюсите На Излаза	Странично заземяване
Позиция На Кабелната Обувка	45° заземяване
Номинален Ток	16 A

Допълнителни устройства

Приложение На Устройството	Захранване
Вид Капак	С капак
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
Брой Модули	4 модули
Начин На Монтаж	С щипки
Цветови Нюанс	Алуминий
Свързване - Клеморед	Винтови клеми IPT (Isolates Piercing Terminal)
Сечение На Кабел	0...2,5 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:гъвкав 0...2,5 mm² кабел(и),2- твърдост на кабела:твърд
Минимална Товароподемност	100 операции 1.25 In и 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрическа Устойчивост	10000 cycles, cos phi = 0,8
Съпротивление На Изоляцията	> 5 MOhm при 500 V
Диелектрична Якост	2000 V
Материал	PC: Механичен капак
Покритие	Боядисан
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр. flow-pack

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Стандарти	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Продуктови Сертификати	EAC AENOR
Дълбочина На Свързване	31,1 mm
Дълбочина	40,4 mm
Широчина	45 mm
Височина	90 mm
Нето Тегло На Продукта	0,077 kg
Повърхностна Обработка	Боядисан
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околния Въздух При Работа	-5...35 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP21 D
Екологични Характеристики	Ацетон Белина Устойчив на UV Бензин Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	79 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,9 cm
Package 2 Width	22,1 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	933 g
Unit Type Of Package 3	S04

Number Of Units In Package 3	90
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9,157 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Материали с по-ниско въздействие

Производителност на ресурсите

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

53

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Информация За Освобождаване От Rohs

Да

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране