

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач EasyPact EZCV250N - TMD - 63 A - 4 полюса

EZCV250N4063

Основни

Гама На Продукта	EasyPact
Тип Продукт Или Компонент	Прекъсвач
Съкратено Наименование На Устройството	EasyPact EZCV250N
Прекъсвач	EasyPact EZCV250N
Приложение На Устройството	Дистрибуция
Брой Полюси	4P
Тип Защитени Полюси	4t
Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[In] Номинален Ток	63 A при 40 °C
[Ui] Номинално Изолационно Напрежение	440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	6 kV в съответствие с IEC 60947-2
[Ue] Номинално Работно Напрежение	440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Код Изключвателна Способност	N
Изключвателна Способност	20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 85 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 25 kA Icu при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
[Ics] Номинална Изключвателна Възможност	10 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 42,5 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 12,5 kA при 380...415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60947-2
Категория За Оползотворяване	Категория A
Наименование Изключващ Блок	TM-D
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Настройка На Изключвателно Устройство	63 A при 40 °C
Тип Защита	Защита от претоварване Защита от късо съединение Защита от земна утечка
Ниво На Замърсяване	3 в съответствие с IEC 60947

Допълнителни устройства

Тип Управление	Щифт
Тип Монтаж	Фиксиран

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Монтажна Подпора	Задна плоча
Горни Връзки	Преден
Запис На Електрически Данни	Преден
Механична Издръжливост	10000 cycles
Електрическа Устойчивост	Категория A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Свързващи Клеми	35 mm
Локална Сигнализация	Positive contact indication
Неутрална Настройка За Защита	Без защита
Защита От Земна Утечка	C
Височина	165 mm
Широчина	140 mm
Дълбочина	68 mm

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 JIS C8201-2-2
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK07 в съответствие с EN 50102
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-35...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	2,5 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	15,487 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	72,0 cm
Package 3 Width	125,0 cm
Package 3 Length	96,0 cm
Package 3 Weight	240,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране

[Профил на циркулярност \(за изваждане от употреба\)](#)