

Спецификация на продукт

Спецификации



Прекъсвач 1P+N 16A

GB2CD21

ⓘ Преустановен

Основни

Обхват	TeSys
Наименование На Продукта	TeSys GB2
Съкратено Наименование На Устройството	GB2
Тип Продукт Или Компонент	Прекъсвач
Приложение На Устройството	Контрол
Брой Полюси	1P + N
Тип На Мрежата	AC/DC
Категория За Оползотворяване	Категория A в съответствие с IEC 60947-2 DC-12 в съответствие с IEC 60947-5-1 DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1
Честотна Мрежа	50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Изключвателна Способност	2 kA Icu при 110 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 1,5 kA Icu при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 1,5 kA Icu при 24 V DC в съответствие с IEC 60947-2
Работна Изключвателна Възможност При Късо Съединение	75 % при 110 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 75 % при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Магнитен Ток На Задействане	220 A

Допълнителни устройства

Тип Монтаж	С щипки
Монтажна Подпора	Шина Пластина
Позиция За Монтаж	Вертикален Хоризонтален
Тип Управление	Щифт
[In] Номинален Ток	16 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	250 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2 277 V AC 60 Hz в съответствие с CSA C22.2 No 235 277 V AC 60 Hz в съответствие с UL 1077 48 V DC
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV в съответствие с IEC 60947-2
Топлинно Отделяне На Полюса	2 W
Механична Издръжливост	8000 cycles

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Електрическа Устойчивост	8000 cycles
Свързване - Клеморед	Конектор 1кабел(и)0,75...6 mm ² Твърд без накрайник на кабела Конектор 2кабел(и)0,75...4 mm ² Твърд без накрайник на кабела Конектор 1кабел(и)0,75...4 mm ² гъвкав с накрайник на кабела Конектор 2кабел(и)0,75...2,5 mm ² гъвкав с накрайник на кабела
Затягащ Момент	1,2 N.m на Конектор
Механична Устойчивост	Удар: 22 Gn for 20 ms в съответствие с IEC 60068-2-27 Вибрации: 5 Gn, 5...110 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
Количество В Комплект	Комплект от 6
9 Мм Стыпки	2
Височина	74 mm
Широчина	15 mm
Дълбочина	67 mm
Нето Тегло На Продукта	0,07 kg

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235 UL 1077
Продуктови Сертификати	UL CSA
Защитни Мерки	TC
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 60529
Температура На Околния Въздух При Работа	-20...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...80 °C
Огнеупорно	960 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Допустима Надморска Височина	3000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	7,4 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	8,0 cm
Package 2 Weight	389,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	15,0 cm

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,978 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

WEEE

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране