

Спецификация на продукт

Спецификации



USB контакт, бял (механизъм+монтажна рамка)

S520408

Основни

Range Of Product	Odace
Тип Продукт Или Компонент	USB зарядно
Приложение На Устройството	Зарядно устройство
Представяне На Устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Монтиране На Устройство	Вграден
Тип Usb Захранване	USB тип A
Тип Интегрирана Връзка	1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване:1 A
Предоставено Оборудване	Доставен с щипки
Тип Опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Number Output Current	1 A
[Ue] Номинално Работно Напрежение	100...240 V AC при 50/60 Hz
Максимална Консумация На Енергия Във W	0,1 W
Max Output Power On One Port	5 W
Входна Мощност	7,5 W
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
Тип Защита	Защита от късо съединение
Номер На Клеморед	2 винтови клеми
Вид Глава На Болта	Pozidriv No 1
Капацитет На Накрайници	1.5...2.5 мм² за твърд кабел/и 1.5...2.5 мм² за гъвкав кабел/и 1.5...2.5 мм² за Неподвижен кабел/и
Захват На Проводника	8 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Съвместимост На Продуктите	TCT mobile (ALCATEL) Motorola Mobility Samsung Texas Instruments LGE Nokia Apple Emblaze mobile Atmel Qualcomm Sony Ericsson Huawei Technologies Проучване в движение
Начин На Монтаж	Чрез винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,5 mm
Дълбочина На Свързване	30,8 mm
Нето Тегло На Продукта	0,057 kg
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околния Въздух При Работа	-5...40 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Стандарти	EN 61558-1 EN 60950-1 EN 60335-1
Директиви	2009/125/EC - ecodesign 2006/95/EC - директива за ниско напрежение 2004/108/EC - електромагнитна съвместимост
Продуктови Сертификати	EAC
Клас На Електроизолация	Клас II
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	11,8 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	67 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5

Package 2 Height	13,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	27,3 cm
Package 2 Weight	418 g
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	70
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,674 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От Да
Rohs

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)