


Спецификация на продукт

Спецификации



Термална подложка SSR

SSRAT1

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 7.04.2020 г.

⚠️ Преустановяване на поддръжката от: 11.05.2022 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Гама На Продукта	Реле Harmony
Тип Аксесоари / Отделни Части	Thermal interface

Допълнителни устройства

Съвместимост На Продуктите	10 A solid state relay SSR панел
	12 A solid state relay SSR панел
	25 A solid state relay SSR панел
	40 A solid state relay SSR панел
	50 A solid state relay SSR панел
	25 A solid state relay SSP панел
	50 A solid state relay SSP панел
Минимилано Доставно Количество	10
Широчина	42,4 mm
Височина	55 mm
Дълбочина	1 mm
Нето Тегло На Продукта	0,011 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Dimensions

Panel Mounting

