

Спецификация на продукт

Спецификации



SE BACK-UPS 800VA, 230V, AVR, SCHUKO Sockets

SX3800CI-GR

Преглед

Време За Доставка	Обикновено на склад
-------------------	---------------------

Основни

Main Input Voltage	230 V
Номинална Мощност Във W	480 W
Номинална Мощност В Va	800 VA
Output Connection Type	4 CEE 7 Шуко
Дължина На Кабела	1,16 m
Вид Батерия	Оловно-киселинна батерия

Батерии и време на работа

Време За Изпълнение	View Runtime Graph
Ефективност	View Efficiency Graph
Включени Батерийни Модули	0
Battery Slots Empty	0
Типично Време За Презареждане	8 h
Rbc™ Брой	1
Мощност На Зареждане На Батерията (Ватове)	11 W rated
Живот На Батерията	3...5 year(s)
Резервна Батерия	BATT17-1209 BX750MI-FR BX950MI-FR RBC17
Подлежащо На Разширение Работно Време	0

Общи

Предоставено Оборудване	Ръководство за потребителя
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Физически

Височина	21,5 cm
Широчина	13 cm
Дълбочина	33,6 cm
Нето Тегло На Продукта	8 kg
Предпочитания За Монтиране	No preference
Тип Монтаж	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Съвместим	No

Вход

Честотна Мрежа	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Ефективност При Пълен Товар	150...280 V
Максимален Входящ Ток	3 A
Switching Current Capacity	7 A

Изход

Максимална Конфигурируема Мощност (Ватове)	480 W
Изходяща Честота (Синхронизиране Със Захранването)	50/60 Hz +/- 3 Hz синхронизиране със захранването 50/60 Hz +/- 1 Hz несинхронизирана
Топология	Интерактивна линия
Wave Type	Стъпково приближение до синусова вълна
Maximum Configurable Power In Va	800 VA
Време За Пренос	8 ms typical : 12 ms maximum

Съответствие

Продуктови Сертификати	CE GOST NEMKO
Стандарти	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Екологичност

Температура На Околния Въздух При Работа	0...40 °C
Относителна Влажност	0...95 %
Допустима Работна Надморска Височина	0...10000 ft
Температура На Околната Среда За Съхранени	-15...45 °C
Относителна Влажност За Съхранение	0...95 %
Надморска Височина При Съхранение	0,00...9144,00 m
Ниво На Звук	45 dBA

Комуникации и управление

Контролен Панел	LED дисплей за статуса с индикатори Онлайн : На батерия
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Защита от пренапрежение и филтриране

Характеристика На Свърхенергията	273 J
----------------------------------	-------

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	29,5 cm
Package 1 Width	24,5 cm
Package 1 Length	44 cm
Package 1 Weight	8,772 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	80 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	57 kg
Scc14	60731304307862

Гаранции по договора

Гаранция	2 години ремонт или смяна
----------	---------------------------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Енергийна ефективност Take-back Прозрачност RoHS/REACH

Производителност на ресурсите

✓

Енергийно Ефективен Продукт

✓

Take-Back Program Available

Показатели за благополучие

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Compliant with Exemptions

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда

[Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)